

## Technisches Datenblatt

### Umlenkspiegel

Art.-Nr.: 66500200

MLD-M003

#### Inhalt

- Technische Daten
- Maßzeichnungen
- Zubehör



Abbildung kann abweichen


**UK  
CA**

Technische Daten

| Schutzfelddaten                                 |                          | Klassifikation  |          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------|
| Erzielbare Reichweite                           | 0 ... 6 m                | Zolltarifnummer | 85389099 |
| Optische Daten                                  |                          | ECLASS 5.1.4    | 27279207 |
| Anzahl Strahlen                                 | 3 St.                    | ECLASS 8.0      | 27279207 |
| Strahlabstand                                   | 400 mm                   | ECLASS 9.0      | 27273605 |
| Mechanische Daten                               |                          | ECLASS 10.0     | 27273605 |
| Abmessung (B x H x L)                           | 52 mm x 894 mm x 64,7 mm | ECLASS 11.0     | 27273605 |
| Werkstoff Gehäuse                               | Metall                   | ECLASS 12.0     | 27273605 |
| Gehäuse Metall                                  | Aluminium                | ECLASS 13.0     | 27273605 |
| Werkstoff Optikabdeckung                        | Kunststoff / PMMA        | ECLASS 14.0     | 27273605 |
| Werkstoff Endkappen                             | Zinkdruckguss            | ETIM 5.0        | EC002467 |
| Nettogewicht                                    | 2.000 g                  | ETIM 6.0        | EC002467 |
| Farbe Gehäuse                                   | gelb, RAL 1021           | ETIM 7.0        | EC002467 |
| Art der Befestigung                             | Drehhalterung            | ETIM 8.0        | EC002467 |
|                                                 | Montage an Gerätesäule   | ETIM 9.0        | EC002467 |
|                                                 | Nut-Montage              |                 |          |
| Umgebungsdaten                                  |                          |                 |          |
| Umgebungstemperatur Betrieb                     | -30 ... 55 °C            |                 |          |
| Umgebungstemperatur Lagerung                    | -40 ... 75 °C            |                 |          |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 %               |                 |          |

Maßzeichnungen

Alle Maßangaben in Millimeter



Zubehör

Befestigungstechnik - Drehhalterungen

|                                                                                    | Art.-Nr. | Bezeichnung    | Artikel       | Beschreibung                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 540351   | BT-SET-240CC-E | Set Halterung | Befestigung, anlagenseitig: Durchgangsbefestigung<br>Befestigung, geräteseitig: klemmbar<br>Art des Befestigungsteils: drehbar 240°<br>Werkstoff: Metall, Kunststoff<br>Schwingungsdämpfung: Nein |

Zubehör



Hinweis



🔗 Eine Liste mit allen verfügbaren Zubehörartikeln finden Sie auf der Webseite von Leuze im Download-Tab der Artikeldetailseite.