

Technisches Datenblatt

Anschlussleitung

Art.-Nr.: 50106977

KB-014S- 10000-14

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss

Abbildung kann abweichen



Technische Daten

Basisdaten

Applikation	Chemikalienbeständig
-------------	----------------------

Elektrische Daten

Leistungsdaten

Betriebsspannung	30 V AC/DC
------------------	------------

Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	Rundstecker
---------------------	-------------

Gewindegröße	M16
--------------	-----

Typ	female
-----	--------

Polzahl	14 -polig
---------	-----------

Kodierung	A-kodiert
-----------	-----------

Ausführung	gewinkelt
------------	-----------

Rundstecker, LED	Nein
------------------	------

Anschluss 2

Art des Anschlusses	offenes Ende
---------------------	--------------

Leitungseigenschaften

Anzahl Adern	14 St.
--------------	--------

Geschirmt	Ja
-----------	----

Leitungsausführung	Anschlussleitung (einseitig offen)
--------------------	------------------------------------

Leitungsdurchmesser (außen)	6,7 mm
-----------------------------	--------

Leitungslänge	10.000 mm
---------------	-----------

Werkstoff Mantel	PVC
------------------	-----

Schleppkettentauglichkeit	Nein
---------------------------	------

Klassifikation

Zolltarifnummer	85444290
-----------------	----------

ECLASS 5.1.4	27279201
--------------	----------

ECLASS 8.0	27279218
------------	----------

ECLASS 9.0	27060311
------------	----------

ECLASS 10.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 11.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 12.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 13.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 14.0	27060311
-------------	----------

ETIM 5.0	EC001855
----------	----------

ETIM 6.0	EC001855
----------	----------

ETIM 7.0	EC001855
----------	----------

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	Rundstecker
---------------------	-------------

Gewindegröße	M16
--------------	-----

Typ	female
-----	--------

Polzahl	14 -polig
---------	-----------

Kodierung	A-kodiert
-----------	-----------

Ausführung	gewinkelt
------------	-----------

Rundstecker, LED	Nein
------------------	------

Anschluss 2

Art des Anschlusses	offenes Ende
---------------------	--------------