

Scheda tecnica dati

Elemento di fissaggio

Cod. art.: 50144754

BT 716M-APSET

Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico
- Accessori



La figura può variare

Dati tecnici

Dati di base

Serie	BT 7xx
Contiene	1x cavo di interconnessione 5 m Kit di messa a terra per la messa in opera
Idoneo per il gruppo di prodotti	Sistema di misura dei contorni
Idoneo per	Sistema di misura dei contorni CMS 700i

Collegamento

Numero di collegamenti	1 pezzo(i)
Collegamento 1	
Funzione	Alimentazione di tensione Controllo del flusso d'aria (pin 4 = SWIN 1) Segnale di velocità (pin 5 = SWOUT 1)
Tipo di collegamento	Cavo con connettore circolare
Lunghezza cavo	200 mm
Materiale della guaina	PUR
Colore del cavo	Nero
Numero di conduttori	5 conduttori
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	male
Materiale	Metallo
Numero di poli	5 poli
Codifica	Codifica A

Dati meccanici

Denominazione normalizzata dell'elemento di fissaggio, metallo	Acciaio, zincato
Modello di elemento di fissaggio	Dispositivo di soffiaggio con ventilatore tangenziale
Tipo di fissaggio, lato impianto	Bracci di montaggio con foro M8
Tipo di fissaggio, lato dispositivo	Premontato con bracci di montaggio
Lunghezza effettiva	1.600 mm
Materiale dell'elemento di fissaggio	Acciaio
Smorzamento delle vibrazioni	No

Classificazione

Voce tariffaria doganale	73182900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015


Collegamento elettrico

Collegamento 1

Funzione	Alimentazione di tensione Controllo del flusso d'aria (pin 4 = SWIN 1) Segnale di velocità (pin 5 = SWOUT 1)
Tipo di collegamento	Cavo con connettore circolare
Lunghezza cavo	200 mm
Materiale della guaina	PUR
Colore del cavo	Nero
Numero di conduttori	5 conduttori
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	male
Materiale	Metallo
Numero di poli	5 poli
Codifica	Codifica A


Collegamento elettrico

Pin	Assegnazione dei pin	Colore del conduttore
1	+24 V	Rosso
2	n.c.	-
3	GNDIN	Blu
4	SWIN 1	Giallo
5	SWOUT 1	Bianco



Accessori

Sistemi di connessione - Cavi di interconnessione

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50133892 **	KDS S-M12-5A-M12-5A-P1-050	Cavo di interconnessione	Collegamento 1: Connettore circolare, M12, Assiale, female, Codifica A, 5 poli Collegamento 2: Connettore circolare, M12, Assiale, male, Codifica A, 5 poli Schermato: Sì Lunghezza cavo: 5.000 mm Materiale della guaina: PUR

** Contenuto nel volume di fornitura

Avviso



È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.