

Technisches Datenblatt

Adapter-Kabel

Art.-Nr.: 50134949

KDS ET-RJ45-A-USB3-A-P4-000

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss




Abbildung kann abweichen

Technische Daten

Basisdaten

Geeignet für Schnittstelle	Ethernet
----------------------------	----------

Schnittstelle

Ethernet

Übertragungsgeschwindigkeit	10/100/1000Mbps RJ45 Ethernet Port
-----------------------------	------------------------------------

Anschluss

Anzahl Anschlüsse	2 St.
-------------------	-------

Anschluss 1

Art des Anschlusses	RJ45
---------------------	------

Ausführung	axial
------------	-------

Anschluss 2

Art des Anschlusses	USB
---------------------	-----

Steckertyp	USB 3.0 Standard-A
------------	--------------------

Mechanische Daten

Bauform	kubisch
---------	---------

Abmessung (B x H x L)	71 mm x 26 mm x 16,2 mm
-----------------------	-------------------------

Farbe Gehäuse	weiß
---------------	------

Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur Betrieb	0 ... 40 °C
-----------------------------	-------------

Umgebungstemperatur Lagerung	-40 ... 70 °C
------------------------------	---------------

Zertifizierungen

Schutzart	IP 20
-----------	-------

Zulassungen	FCC
-------------	-----

RoHS

Software

Systemanforderungen	Windows XP/Vista/7/8/8.1, Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/, Linux based system
---------------------	--

Klassifikation

Zolltarifnummer	85176200
-----------------	----------

ECLASS 5.1.4	27069190
--------------	----------

ECLASS 8.0	27069190
------------	----------

ECLASS 9.0	27069190
------------	----------

ECLASS 10.0	27060313
-------------	----------

ECLASS 11.0	27060313
-------------	----------

ECLASS 12.0	27060313
-------------	----------

ECLASS 13.0	27060313
-------------	----------

ECLASS 14.0	27060313
-------------	----------

ETIM 5.0	EC001855
----------	----------

ETIM 6.0	EC001855
----------	----------

ETIM 7.0	EC001855
----------	----------

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	RJ45
---------------------	------

Anschluss 2

Art des Anschlusses	USB
---------------------	-----

Steckertyp	USB 3.0 Standard-A
------------	--------------------