

Folha de dados técnicos

Conjunto sensor de segurança receptor

N.º do art.: 426662

MLC510R30-1800-UDC-2100-S2




A imagem pode divergir

Conteúdo

- Conjunto consistindo em
- Dados técnicos
- Transmissores apropriados
- Acessórios



Conjunto consistindo em

	Número	N.º do art.	Designação	Artigo	Descrição
	1	68001318	MLC510R30-1800	Cortina de luz de segurança, receptor	Pacote de funções: Basic Resolução: 30 mm Altura da área de proteção: 1.800 mm Tempo de resposta: 17 ms Conexão: Conector redondo, M12, Metal, 5 polos
	1	549867	UDC-2100-S2	Coluna de dispositivos	Funções: Ajustável, 3 sentidos, Montagem e proteção de cortinas de luz e barreiras de luz de múltiplos feixes Altura da coluna sem base: 2.100 mm

Dados técnicos

Dados básicos

Série	MLC-UDC
Tipo de dispositivo	Receptor
Aplicação	Proteção de mãos

Funções

Pacote de funções	Basic
-------------------	-------

Parâmetros característicos

Tipo	4, IEC/EN 61496
SIL	3, IEC 61508
SILCL	3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL)	e, EN ISO 13849-1
PFH _D	7,73E-09 por hora
Vida útil T _M	20 anos, EN ISO 13849-1
Categoria	4, EN ISO 13849

Dados da área de proteção

Resolução	30 mm
Altura da área de proteção	1.800 mm


Dados mecânicos

Peso líquido	7.565 g
--------------	---------

Classificação




Número da pauta aduaneira	85365019
ECLASS 5.1.4	27272704
ECLASS 8.0	27272704
ECLASS 9.0	27272704
ECLASS 10.0	27272704
ECLASS 11.0	27272704
ECLASS 12.0	27272704
ECLASS 13.0	27272704
ECLASS 14.0	27272704
ECLASS 15.0	27272704
ECLASS 16.0	27272704
ETIM 5.0	EC002549
ETIM 6.0	EC002549
ETIM 7.0	EC002549
ETIM 8.0	EC002549
ETIM 9.0	EC002549
ETIM 10.0	EC002549
UNSPSC 26.08	46171620

Transmissores apropriados

	N.º do art.	Designação	Artigo	Descrição
	426661	MLC500T30-1800-UDC-2100-S2	Conjunto sensor de segurança transmissor	Resolução: 30 mm Altura da área de proteção: 1.800 mm Alcance: 0 ... 10 m

Acessórios

Tecnologia de conexão - Cabos de conexão

	N.º do art.	Designação	Artigo	Descrição
  	50133860	KD S-M12-5A-P1-050	Cabo de conexão	Aplicação: Resistente a óleo e lubrificantes Conexão 1: Conector redondo, M12, Axial, female, Código A, 5 polos Conector redondo, LED: Não Conexão 2: Extremidade aberta Blindado: Sim Comprimento do cabo: 5.000 mm Material da bainha: PUR

Nota



Uma lista com todos os artigos de acessórios disponíveis encontra-se na página da Leuze na internet, na guia Download da página de detalhes do artigo.