

Fiche technique Montant

Art. n°: 549867

UDC-2100-S2

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement
- Accessoires



Figure pouvant varier

Caractéristiques techniques

Données de base

Série	UDC
Contenu	Fixation par serrage BT-P40, 2 Kit de fixation pour montage au sol
Adapté pour	Barrages immatériels multifaisceaux de sécurité MLD 500, MLD 300 Barrières immatérielles de sécurité MLC 500, MLC 300
Type de colonnes et miroirs	Montant

Fonctions

Fonctions	Montage et protection des barrières immatérielles et barrages immatériels multifaisceaux Réglable, 3 directions
-----------	--

Données mécaniques

Dimensions (l x H x L)	160 mm x 2.160 mm x 149 mm
Matériau du boîtier	Métallique Plastique
Boîtier métallique	Aluminium
Poids net	7.200 g
Couleur du boîtier	Jaune, RAL 1021
Type de fixation	Fixation au sol Plaque de montage
Fonction de rappel mécanique	Oui
Hauteur de colonne sans pied	2.100 mm
Montage externe d'accessoires	Arrière Latéral

Classification

Numéro de tarif douanier	76042990
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 8.0	27279290
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27273792
ECLASS 11.0	27273792
ECLASS 12.0	27273792
ECLASS 13.0	27273792
ECLASS 14.0	27273792
ECLASS 15.0	27273792
ECLASS 16.0	27273792
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres



- A Avant
- B Avant
- C Hauteur totale = 2160 mm

Encombrement




L Hauteur de colonne sans pied = 2100 mm



Accessoires

Généralités

	Art. n°	Désignation	Article	Description
	50144378	SET 10x AC-UDC-2000	Profil	Contenu: 10 Adapté pour: Montants UDC-S2, DC-S2 Dimensions: 2.000 mm Couleur: Jaune Matériau: PVC

Accessoires

Pièce de rechange

	Art. n°	Désignation	Article	Description
	430220	SP-SET AP UDC/DC/UMC/MC	Kit d'accessoires pour montants et colonnes à miroir	Type d'article: Plaque d'adaptation Couleur du boîtier: Noir

Remarque	
	Vous trouverez une liste de tous les accessoires disponibles sur le site Internet de Leuze sous l'onglet Téléchargement de la page de détail de l'article.