

Teknik veri sayfası Ultrasonik sensörler

Ürün no.: 50108998

DB 18 UP.1-25,2500

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Temel veriler

| | |
|------------------|------------|
| Seri | 18 |
| Fiziksel prensip | Ultrasonik |

Optik veriler

Bağlantı

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Bağlantı 1 | |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektörlü kablo |
| Kablo uzunluğu | 2.500 mm |
| Vida dişi büyüklüğü | M8 |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 3 kutuplu |

Mekanik bilgiler

| | |
|---------------------|----------------|
| Yapı şekli | Silindirik |
| Ölçü (Ø x U) | 18 mm x 25 mm |
| Vida dişi büyüklüğü | M18 x 1 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Metal gövde | Nikelli pirinç |
| Net ağırlık | 30 g |

Sertifikalar

| | |
|---------------|-------|
| Koruma sınıfı | IP 65 |
|---------------|-------|

Sınıflandırma

| | |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272801 |
| ECLASS 8.0 | 27272801 |
| ECLASS 9.0 | 27272890 |
| ECLASS 10.0 | 27272801 |
| ECLASS 11.0 | 27272801 |
| ECLASS 12.0 | 27272801 |
| ECLASS 13.0 | 27272801 |
| ECLASS 14.0 | 27272801 |
| ECLASS 15.0 | 27272801 |
| ECLASS 16.0 | 27272801 |
| ETIM 5.0 | EC001847 |
| ETIM 6.0 | EC001847 |
| ETIM 7.0 | EC001847 |
| ETIM 8.0 | EC001847 |
| ETIM 9.0 | EC001847 |
| ETIM 10.0 | EC001847 |
| UNSPSC 26.08 | 41111960 |

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektörlü kablo |
| Kablo uzunluğu | 2.500 mm |
| Vida dişi büyüklüğü | M8 |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 3 kutuplu |
| Versiyon | eksenel |