

기술 데이터 시트


연결 케이블

품목 번호: 50011949

BK7 KB-092-12000- 6

내용

- 기술 데이터
- 전기 연결



기술 데이터

기본 데이터

| | |
|--------|------|
| 어플리케이션 | 내화확성 |
|--------|------|

전기 데이터

성능 데이터

| | |
|-------|-----------|
| 작동 전압 | 30V AC/DC |
|-------|-----------|

연결

연결 1

| | |
|-------------|--------|
| 연결부 종류 | 기본 커넥터 |
| 원형 커넥터, LED | 아니요 |
| 핀 개수 | 6 핀 |
| 버전 | 굴절형 |
| 유형 | 암 |

연결 2

| | |
|--------|-----------|
| 연결부 종류 | 열려 있는 끝부분 |
|--------|-----------|

케이블 특성

| | |
|------------|-------------------|
| 와이어 개수 | 6 개수 |
| 덮개 색상 | 흑색 |
| 차폐됨 | 아니요 |
| 케이블 모델 | 연결 케이블(한쪽이 열려 있음) |
| 케이블 직경(외경) | 5.5 mm |
| 케이블 길이 | 12,000 mm |
| 덮개 재료 | PVC |
| 드래그 체인 적합성 | 아니요 |

기술 데이터

| | |
|-----|-------|
| 순중량 | 486 g |
|-----|-------|

조작 및 표시

분류

| | |
|--------------|----------|
| HS 번호 | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
| ECLASS 15.0 | 27060311 |
| ECLASS 16.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| UNSPSC 26.08 | 26121604 |

전기 연결

연결 1

| | |
|-------------|--------|
| 연결부 종류 | 기본 커넥터 |
| 원형 커넥터, LED | 아니요 |
| 핀 개수 | 6 핀 |
| 버전 | 굴절형 |
| 유형 | 암 |

연결 2

| | |
|--------|-----------|
| 연결부 종류 | 열려 있는 끝부분 |
|--------|-----------|