

Scheda tecnica dati

Adattatore

Cod. art.: 50109832

KDS ET-M12 / RJ45 W-4P

Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico
- Accessori



La figura può variare

Dati tecnici

Dati di base

Idoneo per interfaccia	Ethernet
------------------------	----------

Collegamento

Numero di collegamenti	2 pezzo(i)
------------------------	------------

Collegamento 1

Tipo di collegamento	Connettore circolare
----------------------	----------------------

Grandezza della filettatura	M12
-----------------------------	-----

Tipo	female
------	--------

Numero di poli	4 poli
----------------	--------

Codifica	Codifica D
----------	------------

Modello	Angolare
---------	----------

Collegamento 2

Tipo di collegamento	RJ45
----------------------	------

Dati meccanici

Peso netto	36 g
------------	------

Materiale	PUR
-----------	-----

Classificazione

Voce tariffaria doganale	85366990
--------------------------	----------

ECLASS 5.1.4	27279201
--------------	----------

ECLASS 8.0	27440104
------------	----------

ECLASS 9.0	27069190
------------	----------

ECLASS 10.0	27440106
-------------	----------

ECLASS 11.0	27440106
-------------	----------

ECLASS 12.0	27440106
-------------	----------

ECLASS 13.0	27440106
-------------	----------

ECLASS 14.0	27440106
-------------	----------

ECLASS 15.0	27440106
-------------	----------

ECLASS 16.0	27440106
-------------	----------

ETIM 5.0	EC002498
----------	----------

ETIM 6.0	EC002498
----------	----------

ETIM 7.0	EC002925
----------	----------

ETIM 8.0	EC002925
----------	----------

ETIM 9.0	EC002925
----------	----------

ETIM 10.0	EC002925
-----------	----------

UNSPSC 26.08	32151900
--------------	----------

Collegamento elettrico

Collegamento 1

Tipo di collegamento	Connettore circolare
----------------------	----------------------

Grandezza della filettatura	M12
-----------------------------	-----

Tipo	female
------	--------

Numero di poli	4 poli
----------------	--------

Codifica	Codifica D
----------	------------

Modello	Angolare
---------	----------

Collegamento 2

Tipo di collegamento	RJ45
----------------------	------

Accessori

Generalità

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50132266	TT-Set 0,6-13	Attrezzo	Tipo: Chiave dinamometrica Apertura della chiave: 13 mm Momento torcente: 0,6 N·m Materiale: Plastica, Acciaio inox Temperatura ambiente: -40 ... 120 °C

Avviso



È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.