

## Fiche technique Colonne à miroir

Art. n°: 549793

UMC-1304-S2

### Contenu

- Caractéristiques techniques



Figure pouvant varier

## Caractéristiques techniques

### Données de base

|                               |                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Série                         | UMC                                                                              |
| Nombre de miroirs individuels | 4 pièce(s)                                                                       |
| Contenu                       | Kit de fixation pour montage au sol                                              |
| Adapté pour                   | Barrages immatériels multifaisceaux de sécurité MLD 500, MLD 300                 |
| Type de colonnes et miroirs   | Colonne à miroirs de renvoi pour barrages immatériels multifaisceaux de sécurité |

### Fonctions

|           |                                                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonctions | Fonction de rappel automatique après des chocs mécaniques grâce à des éléments à ressorts spéciaux |
|           | Réglable, 3 directions                                                                             |
|           | Réglage axial aisé                                                                                 |
|           | Réglage précis des miroirs individuels dans les 3 axes                                             |
|           | Réglage simple de la hauteur des miroirs                                                           |

### Données mécaniques

|                                                     |                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| Dimensions (l x H x L)                              | 160 mm x 1.360 mm x 149 mm |
| Matériau du boîtier                                 | Métallique                 |
|                                                     | Plastique                  |
| Boîtier métallique                                  | Aluminium                  |
| Poids net                                           | 5.890 g                    |
| Couleur du boîtier                                  | Jaune, RAL 1021            |
|                                                     | Noir, RAL 9005             |
| Type de fixation                                    | Fixation au sol            |
|                                                     | Plaque de montage          |
| Fonction de rappel mécanique                        | Oui                        |
| Hauteur de colonne sans pied                        | 1.300 mm                   |
| Montage externe d'accessoires                       | Arrière                    |
| Distance de centre à centre des miroirs individuels | 300 mm                     |

### Classification

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Numéro de tarif douanier | 76042990 |
| ECLASS 5.1.4             | 27279207 |
| ECLASS 8.0               | 27279207 |
| ECLASS 9.0               | 27273605 |
| ECLASS 10.0              | 27273605 |
| ECLASS 11.0              | 27273605 |
| ECLASS 12.0              | 27273605 |
| ECLASS 13.0              | 27273605 |
| ECLASS 14.0              | 27273605 |
| ECLASS 15.0              | 27273605 |
| ECLASS 16.0              | 27273605 |
| ETIM 5.0                 | EC002467 |
| ETIM 6.0                 | EC002467 |
| ETIM 7.0                 | EC002467 |
| ETIM 8.0                 | EC002467 |
| ETIM 9.0                 | EC002467 |
| ETIM 10.0                | EC002467 |