

## Fiche technique Câble d'adaptation

Art. n°: 50134949

KDS ET-RJ45-A-USB3-A-P4-000

### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique




Figure pouvant varier

## Caractéristiques techniques

### Données de base

Adapté pour interface	Ethernet
-----------------------	----------

### Interface

#### Ethernet

Vitesse de transmission	Port Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps
-------------------------	------------------------------------

### Connexion

Nombre de connexions	2 pièce(s)
----------------------	------------

#### Connexion 1

Type de connexion	RJ45
-------------------	------

Modèle	Axiale
--------	--------

#### Connexion 2

Type de connexion	USB
-------------------	-----

Type de connecteur	USB 3.0 Standard-A
--------------------	--------------------

### Données mécaniques

Forme	Cubique
-------	---------

Dimensions (l x H x L)	71 mm x 26 mm x 16,2 mm
------------------------	-------------------------

Couleur du boîtier	Blanc
--------------------	-------

### Caractéristiques ambiantes

Température ambiante, fonctionnement	0 ... 40 °C
--------------------------------------	-------------

Température ambiante, stockage	-40 ... 70 °C
--------------------------------	---------------

### Certifications

Indice de protection	IP 20
----------------------	-------

Homologations	FCC
---------------	-----

RoHS
------

### Logiciel

Configuration système requise	Windows XP/Vista/7/8/8.1, Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/, Linux based system
-------------------------------	--

### Classification

Numéro de tarif douanier	85176200
--------------------------	----------

ECLASS 5.1.4	27069190
--------------	----------

ECLASS 8.0	27069190
------------	----------

ECLASS 9.0	27069190
------------	----------

ECLASS 10.0	27060313
-------------	----------

ECLASS 11.0	27060313
-------------	----------

ECLASS 12.0	27060313
-------------	----------

ECLASS 13.0	27060313
-------------	----------

ECLASS 14.0	27060313
-------------	----------

ETIM 5.0	EC001855
----------	----------

ETIM 6.0	EC001855
----------	----------

ETIM 7.0	EC001855
----------	----------

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

## Raccordement électrique

### Connexion 1

Type de connexion	RJ45
-------------------	------

### Connexion 2

Type de connexion	USB
-------------------	-----

Type de connecteur	USB 3.0 Standard-A
--------------------	--------------------