# 技術データシート
# Yディストリビュータ
# 製品番号: 50135995
# YV U-SDD-25-25-25-X03

写真と異なる場合があります

目次

- 仕様書
- 寸法図
- 電気的接続
- アクセサリ

# 仕様書

## 基本仕様

| | |
|---|---|
| ご注文のご案内 | データシートに記載の回路図を考慮に入れてください |

## コネクタ

| | |
|---|---|
| コネクタ数 | 3 個数 |

### コネクタ 1

| | |
|---|---|
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | メス |
| 極数 | 5 -極 |
| コーディング | A コード |
| モデル | 軸方向 |

### コネクタ 2

| | |
|---|---|
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | メス |
| 極数 | 5 -極 |
| コーディング | A コード |
| モデル | 軸方向 |

### コネクタ 3

| | |
|---|---|
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | オス |
| 極数 | 5 -極 |
| コーディング | A コード |
| モデル | 軸方向 |

### 伝導特性

| | |
|---|---|
| シールド | いいえ |

## 機械の仕様

| | |
|---|---|
| 外形 | 角型 |
| 寸法 ( 幅 x 高さ x 長さ ) | 36 mm x 16 mm x 45 mm |
| レンチサイズ | 13 mm |
| 正味重量 | 24 g |
| 素材 | PUR |

## 周囲データ

| | |
|---|---|
| 周囲温度、動作時 | -25 ... 85 °C |

## 認証

| | |
|---|---|
| 保護等級 | IP 67 |

## 分類

| | |
|---|---|
| 関税分類番号 | 85366990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27440104 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ECLASS 10.0 | 27440111 |
| ECLASS 11.0 | 27440111 |
| ECLASS 12.0 | 27440111 |
| ECLASS 13.0 | 27440111 |
| ECLASS 14.0 | 27440111 |
| ECLASS 15.0 | 27440111 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC002925 |
| ETIM 7.0 | EC002925 |
| ETIM 8.0 | EC003558 |
| ETIM 9.0 | EC003558 |
| ETIM 10.0 | EC003558 |

# 寸法図

すべての寸法表記はミリメートル








Leuze

# 寸法図

## 回線図




a　コネクタ 3、プラグ M12
b　コネクタ 1、ソケット M12
c　コネクタ 2、ソケット M12

# 電気的接続

## コネクタ 1

| | |
|---|---|
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | メス |
| 極数 | 5 -極 |
| コーディング | A コード |
| モデル | 軸方向 |

## コネクタ 2

| | |
|---|---|
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | メス |
| 極数 | 5 -極 |
| コーディング | A コード |
| モデル | 軸方向 |

## コネクタ 3

| | |
|---|---|
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | オス |
| 極数 | 5 -極 |
| コーディング | A コード |
| モデル | 軸方向 |

# アクセサリ

## 一般

| | 製品番号 | 名称 | 製品 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| | 50132266 | TT-Set 0,6-13 | 工具 | 種類: トルクレンチ<br>レンチサイズ: 13 mm<br>トルク: 0.6 N·m<br>素材: プラスチック, ステンレス<br>周囲温度: -40 ... 120 °C |

**注意**

利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。