

Scheda tecnica dati

Kit sensori di sicurezza ricevitore

Cod. art.: 426379

MLD510-R2-UDC-1000-S2-P



La figura può variare

Contenuto

- Kit costituito da
- Dati tecnici
- Trasmettitori adatti
- Accessori



Kit costituito da

	Numero	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	1	66533100	MLD510-R2	Ricevitore barriera fotoelettrica multiraggio di sicurezza	Numero di raggi: 2 pezzo(i) Distanza tra i raggi: 500 mm Tempo di risposta: 25 ms Collegamento: Connettore circolare, M12, Metallo, 5 poli
	1	426186	PSC-1000-S2	Lastra di protezione	Idoneo per: Colonne di fissaggio UDC-S2, DC-S2 Dimensioni: 980 mm Materiale: PMMA, grigio
	1	549856	UDC-1000-S2	Colonna di fissaggio	Funzioni: Montaggio e protezione di cortine fotoelettriche e barriere fotoelettriche multiraggio, Regolabile, 3 direzioni Dimensioni: 160 mm x 1.060 mm x 149 mm Altezza colonna senza base: 1.000 mm

Dati tecnici

Dati di base

Serie	MLD-UDC
Tipo di dispositivo	Ricevitore

Modello speciale

Modello speciale	Lastra di protezione
------------------	----------------------

Funzioni

Funzioni	Blocco di avvio/riavvio (RES), selezionabile Controllo contattori (EDM), selezionabile
Elemento di puntamento per dispositivo laser di allineamento	No
Lampada di muting integrata	No
Lampada di stato integrata	No

Grandezze caratteristiche

Tipo	4, IEC/EN 61496
SIL	3, IEC 61508
SILCL	3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL)	e, EN ISO 13849-1
PFH _D	6,6E-09 per ora
Durata di utilizzo T _M	20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria	4, EN ISO 13849

Dati ottici

Numero di raggi	2 pezzo(i)
Distanza tra i raggi	500 mm

Dati meccanici

Con colonna di fissaggio	Si
Altezza colonna senza base	1.000 mm

Certificazioni

Classificazione

Voce tariffaria doganale	85365019
ECLASS 5.1.4	27272703
ECLASS 8.0	27272703
ECLASS 9.0	27272703
ECLASS 10.0	27272703
ECLASS 12.0	27272703
ECLASS 13.0	27272703
ECLASS 14.0	27272703
ETIM 5.0	EC001832
ETIM 6.0	EC001832
ETIM 7.0	EC001832
ETIM 8.0	EC001832
ETIM 9.0	EC001832

Trasmettitori adatti

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	426345	MLD500-T2-UDC-1000-S2-P	Kit sensori di sicurezza trasmettitore	Modello speciale: Lastra di protezione Portata: 0,5 ... 50 m Distanza tra i raggi: 500 mm

Accessori

Sistemi di connessione - Cavi di collegamento

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50133860	KD S-M12-5A-P1-050	Cavo di collegamento	Collegamento 1: Connettore circolare, M12, Assiale, female, Codifica A, 5 poli Connettore circolare, LED: No Collegamento 2: A cablare Schermato: Sì Lunghezza cavo: 5.000 mm Materiale della guaina: PUR

Avviso



È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.