

## 技术数据表

### Y 型分配盒

配件编号: 548040

CB-M12-ACY3/1

#### 内容

- 技术参数
- 尺寸图纸
- 电气连接
- 接线图



图片可能不同

技术参数

连接

|      |       |
|------|-------|
| 连接1  |       |
| 类型   | 接头    |
| 螺纹规格 | M12   |
| 类型   | 插座    |
| 引脚数  | 4 个引脚 |
| 规格   | 直形    |
|      |       |
| 连接2  |       |
| 类型   | 接头    |
| 螺纹规格 | M12   |
| 类型   | 插座    |
| 引脚数  | 4 个引脚 |
| 规格   | 直形    |
|      |       |
| 连接3  |       |
| 类型   | 接头    |
| 螺纹规格 | M12   |
| 类型   | 插头    |
| 引脚数  | 4 个引脚 |
| 规格   | 直形    |

机械参数


|    |      |
|----|------|
| 净重 | 34 g |
|----|------|

分类

|              |          |
|--------------|----------|
| 税率编号         | 85366990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0   | 27279219 |
| ECLASS 9.0   | 27440108 |
| ECLASS 10.0  | 27440111 |
| ECLASS 11.0  | 27440111 |
| ECLASS 12.0  | 27440111 |
| ECLASS 13.0  | 27440111 |
| ECLASS 14.0  | 27440111 |
| ECLASS 15.0  | 27440111 |
| ECLASS 16.0  | 27440111 |
| ETIM 5.0     | EC002585 |
| ETIM 6.0     | EC002585 |
| ETIM 7.0     | EC002925 |
| ETIM 8.0     | EC003558 |
| ETIM 9.0     | EC003558 |
| ETIM 10.0    | EC003558 |
| UNSPSC 26.08 | 32151900 |

尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米



电气连接

连接1

|      |       |
|------|-------|
| 类型   | 接头    |
| 螺纹规格 | M12   |
| 类型   | 插座    |
| 引脚数  | 4 个引脚 |
| 编码   | A-编码  |
| 规格   | 直形    |

连接2


|      |       |
|------|-------|
| 类型   | 接头    |
| 螺纹规格 | M12   |
| 类型   | 插座    |
| 引脚数  | 4 个引脚 |
| 编码   | A-编码  |
| 规格   | 直形    |

电气连接

连接3

|      |       |
|------|-------|
| 类型   | 接头    |
| 螺纹规格 | M12   |
| 类型   | 插头    |
| 引脚数  | 4 个引脚 |
| 编码   | A-编码  |
| 规格   | 直形    |

接线图



- 1 连接 1，插座 M12
- 2 连接 2，插座 M12
- 3 连接 3，插头 M12