

Hoja técnica

Unidad de confirmación

Código: 426298

MLDSET AC-ABF 70INV. A.1

Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica



La figura puede variar



Datos técnicos

Datos básicos

Incluye	Placa de montaje
	Sujeción de apriete
	Unidad de confirmación AC-ABF70.INV
Apropiado para	Cortinas ópticas de seguridad MLC 500, MLC 300
	Dispositivos de seguridad multihaz MLD 500, MLD 300

Funciones

Funciones	Habilitación en AOPD con función de muting
	Pulsador de reinicio iluminado
	Reinicialización del bloqueo de inicio/reinicio
Pulsador de reinicio	Sí
Indicador luminoso LED	Sí

Datos eléctricos

Corriente de conmutación a través del pulsador	1 ... 1.000 mA
Datos de potencia	
Tensión de alimentación U _B	24 V, CC, -20 ... 20 %

Conexión

Número de conexiones	2 Unidad(es)
Conexión 1	
Función	Conexión con el equipo
Tipo de conexión	Cable con conector redondo
Longitud de cable	5.000 mm
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector macho
Material	Metal
Número de polos	8 polos
Conexión 2	
Función	Conexión con PLC
Tipo de conexión	Cable con conector redondo
Longitud de cable	200 mm
Tamaño de rosca	M12
Material	Metal
Número de polos	8 polos

Datos mecánicos

Dimensiones (An x Al x L)	110 mm x 80 mm x 110 mm
Carcasa de plástico	Reforzado con fibra de vidrio (PPS), autoextinguible
Color de carcasa	Gris
	Negro
Tipo de fijación	Placa de montaje

Datos ambientales

Temperatura ambiente en servicio	-25 ... 70 °C
Temperatura ambiente en almacén	-25 ... 70 °C

Certificaciones

Índice de protección	IP 67
	IP 69K
Clase de seguridad	III

Clasificación

Número de arancel	85369095
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 8.0	27279290
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27371246
ECLASS 11.0	27371246
ECLASS 12.0	27371246
ECLASS 13.0	27371246
ECLASS 14.0	27371246
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015

Conexión eléctrica

Conexión 1

Función	Conexión con el equipo
Tipo de conexión	Cable con conector redondo
Longitud de cable	5.000 mm
Material de cubierta	PUR
Color de cable	Negro
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector macho
Material	Metal
Número de polos	8 polos
Codificación	Codificación A

Conexión eléctrica

Conexión 2

Función	Conexión con PLC
Tipo de conexión	Cable con conector redondo
Longitud de cable	200 mm
Material de cubierta	PUR
Color de cable	Negro
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector hembra
Material	Metal
Número de polos	8 polos
Codificación	Codificación A