

Folha de dados técnicos

Dispositivo de programação

N.º do art.: 50124709

PA1/XTSX-M12

Conteúdo

- Dados técnicos
- Conexão elétrica
- Diagramas de conexão
- Acessórios



A imagem pode divergir

Dados técnicos

Dados básicos

| | |
|---------------|----------|
| Adequado para | HTU418B |
| | HTU430B |
| | LCAM 308 |

Conexão

Conexão 1

| | |
|------------------|------------------|
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | female |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificação | Código A |

Dados mecânicos

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Dimensões (L x A x C) | 30 mm x 30 mm x 71 mm |
| Cor da carcaça | Preto |

Operação e indicação

| | |
|----------------------|----------------|
| Elementos de comando | Botão de teach |
|----------------------|----------------|

Classificação

| | |
|---------------------------|----------|
| Número da pauta aduaneira | 90329000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279211 |
| ECLASS 8.0 | 19200502 |
| ECLASS 9.0 | 19200502 |
| ECLASS 10.0 | 19200504 |
| ECLASS 11.0 | 19200504 |
| ECLASS 12.0 | 19200504 |
| ECLASS 13.0 | 19200504 |
| ECLASS 14.0 | 19200504 |
| ETIM 5.0 | EC001418 |
| ETIM 6.0 | EC001418 |
| ETIM 7.0 | EC001418 |
| ETIM 8.0 | EC001418 |
| ETIM 9.0 | EC001418 |

Conexão elétrica


Conexão 1

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Função | Conexão com o dispositivo |
| | Entrada de teach |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Comprimento do cabo | 300 mm |
| Cor do cabo | Preto |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | female |
| Material | Plástico |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificação | Código A |

Conexão 2



| | |
|------------------|---------------------------|
| Função | Conexão com o dispositivo |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | male |
| Material | Metal |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificação | Código A |

Diagramas de conexão



Acessórios

Tecnologia de conexão - Cabos de ligação

| | N.º do art. | Designação | Artigo | Descrição |
|---|-------------|---------------------------|-----------------|--|
|  | 50116738 * | K-DS M12A-M8A-4P-0,3m-PVC | Cabo de ligação | Conexão 1: Conector redondo, M12, Axial, female, Código A, 4 polos Conexão 2: Conector redondo, M8, Axial, male, 4 polos Blindado: Não Comprimento do cabo: 300 mm Material da bainha: PVC |
|  | 50107276 * | K-DS M8A-M12A-4P-0,3m-PVC | Cabo de ligação | Conexão 1: Conector redondo, M8, Axial, female, 4 polos Conexão 2: Conector redondo, M12, Axial, male, Código A, 4 polos Blindado: Não Comprimento do cabo: 300 mm Material da bainha: PVC |

* Acessórios necessários (pedir em separado)

Nota



↳ Uma lista com todos os artigos de acessórios disponíveis encontra-se na página da Leuze na internet, na guia Download da página de detalhes do artigo.