

## Folha de dados técnicos


### Cabo de conexão

N.º do art.: 50108138

KB-ROD4-CP-5000

#### Conteúdo

- Dados técnicos
- Conexão elétrica



A imagem pode divergir



## Dados técnicos

### Dados básicos

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Aplicação             | Resistente a produtos químicos |
| Memória de parâmetros | Sim                            |

### Dados elétricos

#### Dados de desempenho

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Tensão de operação | 30 V CA/CC |
|--------------------|------------|

### Conexão

#### Conexão 1

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Tipo de conexão       | Sub-D    |
| Conector redondo, LED | Não      |
| Tipo                  | female   |
| Número de polos       | 15 polos |
| Versão                | Axial    |

#### Conexão 2

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Tipo de conexão | Extremidade aberta |
|-----------------|--------------------|

#### Características dos cabos

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Número de fios                           | 15 Unid.                            |
| Blindado                                 | Sim                                 |
| Versão do cabo                           | Cabo de conexão (aberto de um lado) |
| Comprimento do cabo                      | 5.000 mm                            |
| Material da bainha                       | PVC                                 |
| Adequabilidade para correntes de arraste | Não                                 |

### Certificações

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Patentes de E.U.A. | US 7,696,468 B |
|--------------------|----------------|

### Classificação

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Número da pauta aduaneira | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4              | 27279201 |
| ECLASS 8.0                | 27279218 |
| ECLASS 9.0                | 27060311 |
| ECLASS 10.0               | 27060311 |
| ECLASS 11.0               | 27060311 |
| ECLASS 12.0               | 27060311 |
| ECLASS 13.0               | 27060311 |
| ECLASS 14.0               | 27060311 |
| ETIM 5.0                  | EC001855 |
| ETIM 6.0                  | EC001855 |
| ETIM 7.0                  | EC001855 |
| ETIM 8.0                  | EC001855 |
| ETIM 9.0                  | EC001855 |

## Conexão elétrica

### Conexão 1

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Tipo de conexão       | Sub-D    |
| Conector redondo, LED | Não      |
| Tipo                  | female   |
| Número de polos       | 15 polos |
| Versão                | Axial    |

### Conexão 2

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Tipo de conexão | Extremidade aberta |
|-----------------|--------------------|