

## 기술 데이터 시트

### 연결 부품

품목 번호: 50148809

MK 3007

#### 내용

- 기술 데이터
- 치수 도면
- 전기 연결



그림과 차이가 날 수 있습니다

기술 데이터

기본 데이터

|            |           |
|------------|-----------|
| 적합한 적용 대상: | BPS 3007i |
|------------|-----------|

인터페이스

|    |     |
|----|-----|
| 종류 | SSI |
|----|-----|

연결

|    |      |
|----|------|
| 연결 | 3 개수 |
|----|------|

연결 1

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 기능     | PWR / SW IN / OUT |
| 연결부 종류 | 단자                |
| 핀 개수   | 5 핀               |

연결 2

|        |             |
|--------|-------------|
| 기능     | HOST/BUS IN |
| 연결부 종류 | 단자          |
| 핀 개수   | 5 핀         |

연결 4

|        |     |
|--------|-----|
| 연결부 종류 | USB |
|--------|-----|

기술 데이터



|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| 디자인              | 큐빅형                       |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 64 mm x 83.5 mm x 43.5 mm |
| 하우징 재료           | 금속                        |
| 금속 하우징           | 알루미늄 다이 캐스팅               |
| 순중량              | 186 g                     |
| 하우징 색상           | 적색                        |

분류

|              |          |
|--------------|----------|
| HS 번호        | 84733080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0   | 27280190 |
| ECLASS 9.0   | 27279090 |
| ECLASS 10.0  | 27280192 |
| ECLASS 11.0  | 27280191 |
| ECLASS 12.0  | 27280191 |
| ECLASS 13.0  | 27280191 |
| ECLASS 14.0  | 27280191 |
| ETIM 5.0     | EC002498 |
| ETIM 6.0     | EC003015 |
| ETIM 7.0     | EC003015 |
| ETIM 8.0     | EC003015 |
| ETIM 9.0     | EC003015 |

치수 도면

전체 치수 정보(mm)



전기 연결

연결 1

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 기능      | PWR / SW IN / OUT |
| 연결부 종류  | 단자                |
| 케이블 글랜드 | M16               |
| 핀 개수    | 5 핀               |

전기 연결

| 단자 | 할당     |
|----|--------|
| 1  | SWIO 2 |
| 2  | SWIO 1 |
| 3  | VIN    |
| 4  | GNDIN  |
| 5  | FE     |

연결 2

|         |             |
|---------|-------------|
| 기능      | HOST/BUS IN |
| 연결부 종류  | 단자          |
| 케이블 글랜드 | M16         |
| 핀 개수    | 5 핀         |

| 단자 | 할당    |
|----|-------|
| 1  | DATA+ |
| 2  | DATA- |
| 3  | n.c.  |
| 4  | CLK-  |
| 5  | CLK+  |

연결 4

|        |     |
|--------|-----|
| 연결부 종류 | USB |
|--------|-----|