

## Technisch gegevensblad


### Aansluitkabel

Art.-nr.: 429072

CB-M12-5000S-5WF

#### Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting



Afbeelding kan afwijken

## Technische gegevens

### Basisgegevens

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Geschikt voor | Meerstraalsveiligheidsfotocellen     |
|               | COMPACTplus                          |
|               | Veiligheidslichtschermen COMPACTplus |
|               | Veiligheidslichtschermen SOLID-4, -2 |

### Aansluiting

#### Aansluiting 1

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Type aansluiting | Ronde stekker |
|------------------|---------------|

#### Aansluiting 2

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Type aansluiting | open uiteinde |
|------------------|---------------|

#### Kabeleigenschappen

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Aantal aders              | 4 St.                          |
| Afgeschermd               | Ja                             |
| Kabeluitvoering           | Aansluitkabel (eenzijdig open) |
| Kabeldiameter (uitwendig) | 6 mm                           |
| Kabellengte               | 5.000 mm                       |
| Materiaal mantel          | PUR                            |

### Mechanische gegevens

|              |       |
|--------------|-------|
| Nettogewicht | 210 g |
|--------------|-------|

### Classificatie

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4       | 27069190 |
| ECLASS 8.0         | 27069190 |
| ECLASS 9.0         | 27069190 |
| ECLASS 10.0        | 27060311 |
| ECLASS 11.0        | 27060311 |
| ECLASS 12.0        | 27060311 |
| ECLASS 13.0        | 27060311 |
| ECLASS 14.0        | 27060311 |
| ECLASS 15.0        | 27060311 |
| ECLASS 16.0        | 27060311 |
| ETIM 5.0           | EC001855 |
| ETIM 6.0           | EC001855 |
| ETIM 7.0           | EC001855 |
| ETIM 8.0           | EC001855 |
| ETIM 9.0           | EC001855 |
| ETIM 10.0          | EC001855 |
| UNSPSC 26.08       | 26121604 |

## Elektrische aansluiting

### Aansluiting 1

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Type aansluiting    | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat    | M12           |
| Type                | female        |
| Kleur greepgedeelte | zwart         |
| Aantal polen        | 5 -polig      |
| Codering            | A-gecodeerd   |
| Uitvoering          | gebogen       |

### Aansluiting 2

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Type aansluiting | open uiteinde |
|------------------|---------------|