

기술 데이터 시트


장치 컬럼

품목 번호: 549626

DC-1140-S2

내용

- 기술 데이터
- 치수 도면
- 액세서리



그림과 차이가 날 수 있습니다

기술 데이터

기본 데이터

시리즈	DC
포함됨	BT-P40 클램프 브래킷, 2개
적합한 적용 대상:	멀티 라이트빔 안전센서 MLD 500, MLD 300
	안전 라이트 커튼 MLC 500, MLC 300
타입, 칼럼 및 미러	장치 컬럼

기능

기능	라이트 커튼 및 다중빔 광전 감지기의 설치 및 보호
	조정 가능, 2 방향

기술 데이터


치수(너비 x 높이 x 길이)	134 mm x 1,140 mm x 134 mm
하우징 재료	금속
	플라스틱
금속 하우징	알루미늄
순중량	3,540 g
하우징 색상	황색, RAL 1021
고정 방식	설치판
기계식 리셋 기능	아니요
발발침대를 제외한 칼럼 높이	1,140 mm
액세서리 외부 설치	측면
	후방

분류

HS 번호	76042990
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 8.0	27279290
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27273792
ECLASS 11.0	27273792
ECLASS 12.0	27273792
ECLASS 13.0	27273792
ECLASS 14.0	27273792
ECLASS 15.0	27273792
ECLASS 16.0	27273792
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100

치수 도면

전체 치수 정보(mm)




- A 전방
- B 전방
- C 전체 높이 = 1140mm

L 전체 높이 = 1140mm

액세서리

일반

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50144378	SET 10x AC-UDC-2000	프로파일	포함됨: 10개 적합한 적용 대상: 장치 컬럼 UDC-S2, DC-S2 치수: 2,000 mm 색상: 황색 재료: PVC

대체품

	품목 번호	명칭	품목	설명
	430220	SP-SET AP UDC/DC/UMC/MC	장치 및 미러 칼럼 액세서리 세트	상품 종류: 어댑터 플레이트 하우징 색상: 흑색

참고

	제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오.
---	---