

Teknik veri sayfası

Set emniyet sensörü verici

Ürün no.: 426303

MLD500-T2L-UDC-900-S2

İçerik

- Set bundan oluşur
- Teknik veriler
- Uygun alıcı
- Aksesuarlar



Şekil farklılık gösterebilir



Set bundan oluşur

	Sayı	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	1	66502100	MLD500-T2L	Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör verici	Özel versiyon: Entegre lazer hizalama yardımı Çalışma mesafesi: 0,5 ... 50 m Işın sayısı: 2 Adet Işın uzaklığı: 500 mm Bağlantı: Yuvarlak konektör, M12, Metal, 5 kutuplu

Teknik veriler

Temel veriler

Seri	MLD-UDC
Cihaz türü	Verici

Özel versiyon

Özel versiyon	Entegre lazer hizalama yardımı
---------------	--------------------------------

İşlevler

Entegre lazer hizalama yardımı	Evet
Entegre durum göstergesi	Hayır

Karakteristik parametreler

Tip	4, IEC/EN 61496
SIL	3, IEC 61508
SILCL	3, IEC/EN 62061
Kullanım süresi T _M	20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori	4, EN ISO 13849

Koruma alanı verileri

Çalışma mesafesi	0,5 ... 50 m
------------------	--------------

Optik veriler

Işın sayısı	2 Adet
Işın uzaklığı	500 mm

Mekanik bilgiler

Net ağırlık	5.525 g
cihaz kolonlu	Evet
Ayaksız kolon yüksekliği	900 mm

Sertifikalar

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85365019
ECLASS 5.1.4	27272703
ECLASS 8.0	27272703
ECLASS 9.0	27272703
ECLASS 10.0	27272703
ECLASS 11.0	27272703
ECLASS 12.0	27272703
ECLASS 13.0	27272703
ECLASS 14.0	27272703
ECLASS 15.0	27272703
ECLASS 16.0	27272703
ETIM 5.0	EC001832
ETIM 6.0	EC001832
ETIM 7.0	EC001832
ETIM 8.0	EC001832
ETIM 9.0	EC001832
ETIM 10.0	EC001832
UNSPSC 26.08	32151804

Uygun alıcı

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	426302	MLD520-R2L-UDC-900-S2	Set emniyet sensörü alıcı	Özel versiyon: Lazer hizalama yardımı için yansıtma elemanı Işın sayısı: 2 Adet Işın uzaklığı: 500 mm
	426539	MLD530-R2LM-UDC-900-S2	Set emniyet sensörü alıcı	Özel versiyon: Entegre ışıklı susturma göstergesi, Lazer hizalama yardımı için yansıtma elemanı Işın sayısı: 2 Adet Işın uzaklığı: 500 mm

Aksesuarlar

Bağlantı teknolojisi - bağlantı kabloları

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50133860	KD S-M12-5A-P1-050	Bağlantı kablosu	Uygulama: Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım Bağlantı 1: Yuvarlak konnektör, M12, eksenel, dişi, A kodlu, 5 kutuplu Yuvarlak konnektör, LED: Hayır Bağlantı 2: açık uç Korumalı: Evet Kablo uzunluğu: 5.000 mm Malzeme kılıf: PUR

Uyarı



⚠ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.