

## Technisches Datenblatt Montagesystem

Art.-Nr.: 50117255

BTU 200M-D12

### Inhalt

- Technische Daten
- Maßzeichnungen
- Zubehör



Abbildung kann abweichen

## Technische Daten

### Basisdaten

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| beinhaltet                 | 2 St. Schrauben M3 x 16      |
|                            | 2 St. Schrauben M3 x 20      |
|                            | 2 St. Unterlegscheiben       |
| Geeignet für Produktgruppe | Schaltende Sensoren, kubisch |
| Geeignet für               | Sensoren der Serie 18        |
|                            | Sensoren der Serie 25B       |
|                            | Sensoren der Serie 25C       |
|                            | Sensoren der Serie 28        |
|                            | Sensoren der Serie 3B        |
|                            | Sensoren der Serie 3C        |
|                            | Sensoren der Serie 5         |
|                            | Sensoren der Serie 55        |

### Mechanische Daten


|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Normbezeichnung Befestigungsteil<br>Metall | Aluminium                 |
|                                            | Stahl, verzinkt           |
| Ausführung des Befestigungsteils           | Montagesystem             |
| Art der Befestigung, anlagenseitig         | Blechklembefestigung      |
|                                            | für Rundstange 12 mm      |
| Art der Befestigung, geräteseitig          | für M3-Schrauben geeignet |
|                                            | schraubbar                |
| Art des Befestigungsteils                  | drehbar 360°              |
|                                            | justierbar                |
|                                            | klemmbar                  |
| Werkstoff Befestigungsteil                 | Metall                    |

### Klassifikation

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Zolltarifnummer | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4    | 27279202 |
| ECLASS 8.0      | 27279202 |
| ECLASS 9.0      | 27273701 |
| ECLASS 10.0     | 27273701 |
| ECLASS 11.0     | 27273701 |
| ECLASS 12.0     | 27273701 |
| ECLASS 13.0     | 27273701 |
| ECLASS 14.0     | 27273701 |
| ECLASS 15.0     | 27273701 |
| ETIM 5.0        | EC002498 |
| ETIM 6.0        | EC003015 |
| ETIM 7.0        | EC003015 |
| ETIM 8.0        | EC003015 |
| ETIM 9.0        | EC003015 |
| ETIM 10.0       | EC003015 |

Maßzeichnungen

Alle Maßangaben in Millimeter



Zubehör  
Mikrotriplereflektoren

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Artikel   | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50040895 | MTKS 20x20  | Reflektor | Bauform: rechteckig<br>Reflexionsfläche: 20 mm x 20 mm<br>Tripplegröße: 1,2 mm<br>Werkstoff: Kunststoff<br>Trägermaterial: Kunststoff<br>Chemische Bezeichnung Werkstoff: PMMA8N<br>Befestigung: Durchgangsbefestigung, klebbar |



Hinweis



☞ Eine Liste mit allen verfügbaren Zubehörartikeln finden Sie auf der Webseite von Leuze im Download-Tab der Artikeldetailseite.