

Scheda tecnica dati

Adattatore

Cod. art.: 50134656

RSL400 M12 Adapter

Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati
- Collegamento elettrico



La figura può variare

Dati tecnici

Dati di base

Applicazione	Installazione permanente sulla porta Ethernet dell'unità di collegamento RSL400 per facilitare il collegamento di un cavo Ethernet sulla parte frontale del dispositivo.
Idoneo per	Laser scanner di sicurezza RSL 400
Idoneo per interfaccia	Ethernet

Collegamento

Numero di collegamenti	2 pezzo(i)
Collegamento 1	
Funzione	BUS IN
Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	male
Materiale	Metallo
Numero di poli	4 poli
Codifica	Codifica D
Collegamento 2	
Funzione	BUS OUT
Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	female
Materiale	Metallo
Numero di poli	4 poli
Codifica	Codifica D

Dati meccanici


Dimensioni (P x H x L)	20 mm x 90,5 mm x 40 mm
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Alloggiamento in plastica	PE
Peso netto	95 g
Colore dell'alloggiamento	Nero

Classificazione

Voce tariffaria doganale	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440104
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440106
ECLASS 11.0	27440106
ECLASS 12.0	27440106
ECLASS 13.0	27440106
ECLASS 14.0	27440106
ECLASS 15.0	27440106
ECLASS 16.0	27440106
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002498
ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925
ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925

Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri




Collegamento elettrico

Collegamento 1

Funzione	BUS IN
Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	male
Materiale	Metallo
Numero di poli	4 poli
Codifica	Codifica D

Pin	Assegnazione dei pin
1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-



Collegamento 2

Funzione	BUS OUT
Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	female
Materiale	Metallo
Numero di poli	4 poli
Codifica	Codifica D

Collegamento elettrico



Pin	Assegnazione dei pin
1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

