

## Hoja técnica


### Cable de conexión

Código: 50115044

KB JST-3000

#### Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica



La figura puede variar



Datos técnicos

Datos básicos

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Aplicación              | Resistente a los aceites y lubricantes |
| Apropiado para interfaz | RS 232                                 |

Datos eléctricos

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Datos de potencia  |            |
| Tensión de trabajo | 30 V CA/CC |

Conexión

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Conexión 1            |                  |
| Tipo de conexión      | Conector JST ZHR |
| Número de polos       | 10 polos         |
| Conector redondo, LED | No               |

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Conexión 2       |               |
| Tipo de conexión | Final abierto |

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Propiedades de cable            |                                           |
| Número de conductores           | 3 Unidad(es)                              |
| Color de cubierta               | Negro                                     |
| Apantallado                     | Sí                                        |
| Versión de cable                | Cable de conexión (abierto en un extremo) |
| Diámetro de cable (externo)     | 5 mm                                      |
| Longitud de cable               | 3.000 mm                                  |
| Material de cubierta            | PUR                                       |
| Aptitud para cadena de arrastre | No                                        |

Clasificación

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Número de arancel | 85444995 |
| ECLASS 5.1.4      | 27279201 |
| ECLASS 8.0        | 27279218 |
| ECLASS 9.0        | 27060311 |
| ECLASS 10.0       | 27060311 |
| ECLASS 11.0       | 27060311 |
| ECLASS 12.0       | 27060311 |
| ECLASS 13.0       | 27060311 |
| ECLASS 14.0       | 27060311 |
| ECLASS 15.0       | 27060311 |
| ETIM 5.0          | EC001855 |
| ETIM 6.0          | EC001855 |
| ETIM 7.0          | EC001855 |
| ETIM 8.0          | EC001855 |
| ETIM 9.0          | EC001855 |
| ETIM 10.0         | EC001855 |

Conexión eléctrica

Conexión 1

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de conexión      | Conector JST ZHR |
| Número de polos       | 10 polos         |
| Conector redondo, LED | No               |

Conexión 2

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Tipo de conexión | Final abierto |
|------------------|---------------|