

Scheda tecnica dati

Unità di collegamento modulare

Cod. art.: 50129663

MA 900

Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico
- Comando e visualizzazione
- Accessori



La figura può variare



Dati tecnici

Dati di base

Serie	MA 900
Idoneo per	Lettori di codici a barre, serie BCL 900i

Interfaccia

Tipo	RS 232, RS 422
------	----------------

Collegamento

Numero di collegamenti	1 pezzo(i)
Collegamento 1	
Funzione	BUS IN
	BUS OUT
	Collegamento con il dispositivo
	Interfaccia dati
	PWR / SW IN / OUT
Tipo di collegamento	Sub-D
Numero di poli	25 poli

Dati meccanici

Forma costruttiva	Cubica
Dimensioni (P x H x L)	193 mm x 180 mm x 71 mm
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Peso netto	800 g
Colore dell'alloggiamento	Nero
	Rosso

Comando e visualizzazione

Tipo di visualizzazione	LED
Numero di LED	6 pezzo(i)

Certificazioni

Grado di protezione	IP 65
Omologazioni	c UL US

Classificazione

Voce tariffaria doganale	84733080
ECLASS 5.1.4	27069190
ECLASS 8.0	27069190
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27069190
ECLASS 11.0	27069090
ECLASS 12.0	27069090
ECLASS 13.0	27069090
ECLASS 14.0	27069090
ECLASS 15.0	27069090
ECLASS 16.0	27069090
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121600

Collegamento elettrico

Collegamento 1

Funzione	BUS IN
	BUS OUT
	Collegamento con il dispositivo
	Interfaccia dati
	PWR / SW IN / OUT
Tipo di collegamento	Sub-D
Tipo	female
Numero di poli	25 poli

Comando e visualizzazione

LED	Display	Significato
1 POWER	Blu	Tensione di alimentazione ON
2 TRIGGER	Verde	Stato ingresso sensore di trigger
3 ENC/TACH	Verde	Stato ingresso encoder/tachimetro
4 IN3	Verde	Stato ingresso 3
5 OUT 1	Giallo	Stato uscita 1
6 OUT 2	Giallo	Stato uscita 2

Accessori**Sistemi di connessione - Cavi di interconnessione**

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50131529	KB 900-3000	Cavo di interconnessione	Collegamento 1: Connettore circolare, M12, Assiale, female, Codifica A, 17 poli Collegamento 2: Sub-HD, Assiale, male, 25 poli Schermato: Sì Lunghezza cavo: 3.000 mm

Avviso

È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.