

Scheda tecnica dati

Adattatore

Cod. art.: 50149892

D U-M12-CA-K PWR27

Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico
- Accessori



La figura può variare

Dati tecnici

Collegamento

Numero di collegamenti	2 pezzo(i)
------------------------	------------

Collegamento 1

Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	female
Numero di poli	12 poli
Codifica	Codifica A
Modello	Assiale

Collegamento 2

Tipo di collegamento	Presca jack
----------------------	-------------

Proprietà del cavo

AWG	18
-----	----

Dati meccanici

Apertura della chiave	18 mm
Peso netto	31 g
Cicli di innesto, max.	> 50

Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento	-40 ... 85 °C
-------------------------------------	---------------

Certificazioni

Grado di protezione	IP 20
---------------------	-------

Classificazione

Voce tariffaria doganale	85366990
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440104
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440106
ECLASS 11.0	27440106
ECLASS 12.0	27440106
ECLASS 13.0	27440106
ECLASS 14.0	27440106
ECLASS 15.0	27440106
ECLASS 16.0	27440106
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002498
ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925
ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925
UNSPSC 26.08	32151900


Collegamento elettrico

Collegamento 1

Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	female
Numero di poli	12 poli
Codifica	Codifica A
Modello	Assiale

Pin Assegnazione dei pin


1	n.c.
2	VCC
3	n.c.
4	n.c.
5	n.c.
6	n.c.
7	GND
8	n.c.
9	n.c.
10	n.c.
11	n.c.
12	n.c.



Collegamento 2

Tipo di collegamento	Presca jack
----------------------	-------------

Accessori**Alimentatori**

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50110748 *	NT 24-24W	Alimentatore	Tipo di alimentatore: Alimentatore a spina Uscita: 24 V CC, 1 A Ingresso: 110 ... 240 V CA, 50 ... 60 Hz

* Accessori necessari, ordinare separatamente

Avviso

↳ È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.