

Technisch gegevensblad Bevestigingsonderdeel

Art.-nr.: 50144734

BT 706M-APSET

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting

Afbeelding kan afwijken

Technische gegevens

Basisgegevens

| | |
|----------------------------|--|
| Serie | BT 7xx |
| omvat | Aardingsset voor ingebruikname Verbindingskabel |
| Geschikt voor productgroep | Contourmeetsysteem |
| Geschikt voor | Contourmeetsysteem CMS 700i |

Aansluiting

| | |
|----------------------|---|
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Aansluiting 1 | |
| Functie | Besturing van de luchtstroom (pin 4 = SWIN 1) Spanningsvoorziening Toerentalsignaal (Pin 5 = SWOUT 1) |
| Type aansluiting | Kabel met ronde stekker |
| Kabellengte | 200 mm |
| Materiaal mantel | PUR |
| Kabelkleur | zwart |
| Aantal aders | 5 -draads |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |

Mechanische gegevens

| | |
|---|--|
| Normaanduiding bevestigingsonderdeel metaal | Staal, verzinkt |
| Uitvoering van bevestigingsonderdeel | Vrijblasinrichting met dwarsstroomventilator |
| Type bevestiging, installatiezijde | Montagearmen met boring M8 |
| Type bevestiging, apparaatzijde | Voorgemonteerd met montagearmen |
| Werkende lengte | 800 mm |
| Materiaal bevestigingsonderdelen | Staal |
| Trillingsdemping | Nee |

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

| | |
|------------------|---|
| Functie | Besturing van de luchtstroom (pin 4 = SWIN 1) Spanningsvoorziening Toerentalsignaal (Pin 5 = SWOUT 1) |
| Type aansluiting | Kabel met ronde stekker |
| Kabellengte | 200 mm |
| Materiaal mantel | PUR |
| Kabelkleur | zwart |
| Aantal aders | 5 -draads |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |

Classificatie

| | |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |

Elektrische aansluiting

| Pin | Pintoewijzing | Aderkleuren |
|-----|---------------|-------------|
| 1 | +24 V | Rood |
| 2 | n.c. | - |
| 3 | GNDIN | blauw |
| 4 | SWIN 1 | Geel |
| 5 | SWOUT 1 | wit |

