

Teknik veri sayfası


Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50011946

BK7 KB-092-12000- 4

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Devre şeması



Teknik veriler

Temel veriler

Uygulama	Kimyasallara karşı dayanım
----------	----------------------------

Elektrik verileri

Güç verileri

Çalışma voltajı	30 V AC/DC
-----------------	------------

Bağlantı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Standart konektör
---------------	-------------------

Yuvarlak konektör, LED	Hayır
------------------------	-------

Kutup sayısı	4 kutuplu
--------------	-----------

Versiyon	açılı
----------	-------

Tip	dişi
-----	------

Bağlantı 2

Bağlantı türü	açık uç
---------------	---------

Kablo özellikleri

İletken sayısı	4 Adet
----------------	--------

Renk kılıf	siyah
------------	-------

Korunmalı	Hayır
-----------	-------

Kablo versiyonu	Bağlantı kablosu (tek tarafı açık)
-----------------	------------------------------------

Kablo çapı (dış)	4,7 mm
------------------	--------

Kablo uzunluğu	12.000 mm
----------------	-----------

Malzeme kılıf	PVC
---------------	-----

Çekme zinciri uygunluğu	Hayır
-------------------------	-------

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	5 ... 40 °C
-------------------------	-------------

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85444290
-----------------------	----------

ECLASS 5.1.4	27279201
--------------	----------

ECLASS 8.0	27279218
------------	----------

ECLASS 9.0	27060311
------------	----------

ECLASS 10.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 11.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 12.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 13.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 14.0	27060311
-------------	----------

ETIM 5.0	EC001855
----------	----------

ETIM 6.0	EC001855
----------	----------

ETIM 7.0	EC001855
----------	----------

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Standart konektör
---------------	-------------------

Yuvarlak konektör, LED	Hayır
------------------------	-------

Kutup sayısı	4 kutuplu
--------------	-----------

Versiyon	açılı
----------	-------

Tip	dişi
-----	------

Bağlantı 2

Bağlantı türü	açık uç
---------------	---------

Devre şeması

