

技術データシート  
保護スクリーン  
製品番号: 347077  
MLC-PS1050

## 目次

- 仕様書
- 寸法図
- 注意
- アクセサリ



写真と異なる場合があります

仕様書

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| 基本仕様     |                                      |
| 含む       | ブラケットなしの MLC-PS 保護スクリーン (ブラケットは別途注文) |
| アプリケーション | 環境条件が過酷な場合のデバイスのフロントガラスの保護           |
| 適している    | セーフティ・ライトカーテン MLC 500、MLC 300        |


|           |          |
|-----------|----------|
| 保護フィールド仕様 |          |
| 保護領域高さ    | 1,050 mm |

|            |          |
|------------|----------|
| 機械の仕様      |          |
| 高さ         | 1,048 mm |
| 正味重量       | 88 g     |
| 保護スクリーンの素材 | PMMA、透明  |

|              |          |
|--------------|----------|
| 分類           |          |
| 関税分類番号       | 39205100 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0   | 27279290 |
| ECLASS 9.0   | 27279090 |
| ECLASS 10.0  | 27273792 |
| ECLASS 11.0  | 27273792 |
| ECLASS 12.0  | 27273792 |
| ECLASS 13.0  | 27273792 |
| ECLASS 14.0  | 27273792 |
| ECLASS 15.0  | 27273792 |
| ECLASS 16.0  | 27273792 |
| ETIM 5.0     | EC002498 |
| ETIM 6.0     | EC003015 |
| ETIM 7.0     | EC003015 |
| ETIM 8.0     | EC003015 |
| ETIM 9.0     | EC003015 |
| ETIM 10.0    | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |

## 寸法図

すべての寸法表記はミリメートル



## 注意

## 注意



⚠ 保護ガラスの使用によりセーフティ・ライトカーテンの検出範囲がガラス板一枚に付き約10%減少します。

## アクセサリ

## 取り付け技術-取り付けブラケット

|                                                                                    | 製品番号     | 名称       | 製品       | 説明                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|--------------------------------|
|  | 429038 * | MLC-2PSF | ブラケットセット | 取り付けの種類: クランプ可<br>取り付け部の素材: 金属 |

\* 必要な付属品、別途ご注文ください

## アクセサリ

### 注意



も 利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。