

## Teknik veri sayfası

### Set emniyet sensörü alıcı

Ürün no.: 426599

MLD510-XR3L-UDC-1140-S2



Şekil farklılık gösterebilir

#### İçerik

- Set bundan oluşur
- Teknik veriler
- Uygun verici
- Aksesuarlar



## Set bundan oluşur

Sayı	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
1	66536600	MLD510-XR3L	Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör alıcı	Özel versiyon: Lazer hizalama yardımı için yansıtma elemanı Işın sayısı: 3 Adet Işın uzaklığı: 400 mm Tepki verme süresi: 25 ms Bağlantı: Yuvarlak konektör, M12, Metal, 5 kutuplu
1	549879	UDC-1140-S2	Cihaz kolonu	Fonksiyonlar: ayarlanabilir, 3 yön, ışık perdelerini ve çok ışınlı fotoelektrik sensörlerini takma ve koruma Ölçüler: 160 mm x 1.200 mm x 149 mm Ayaksız kolon yüksekliği: 1.140 mm

## Teknik veriler

Temel veriler	
Seri	MLD-UDC
Cihaz türü	Alıcı
Özel versiyon	
Özel versiyon	Lazer hizalama yardımı için yansıtma elemanı
Fonksiyonlar	
Fonksiyonlar	Otomatik tekrar başlatma
Lazer hizalama yardımı için yansıtma elemanı	Evet
Entegre ışıklı susturma göstergesi	Hayır
Entegre durum göstergesi	Hayır
Karakteristik parametreler	
Tip	4, IEC/EN 61496
SIL	3, IEC 61508
SILCL	3, IEC/EN 62061
Performans Düzeyi (PL)	e, EN ISO 13849-1
PFH <sub>D</sub>	6,6E-09 Saatte
Kullanım süresi T <sub>M</sub>	20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori	4, EN ISO 13849



Optik veriler	
Işın sayısı	3 Adet
Işın uzaklığı	400 mm
Mekanik bilgiler	
cihaz kolonlu	Evet
Ayaksız kolon yüksekliği	1.140 mm
Sertifikalar	
Sınıflandırma	
Gümrük taife numarası	85365019
ECLASS 5.1.4	27272703
ECLASS 8.0	27272703
ECLASS 9.0	27272703
ECLASS 10.0	27272703
ECLASS 12.0	27272703
ECLASS 13.0	27272703
ECLASS 14.0	27272703
ETIM 5.0	EC001832
ETIM 6.0	EC001832
ETIM 7.0	EC001832
ETIM 8.0	EC001832
ETIM 9.0	EC001832

## Uygun verici

Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
426598	MLD500-XT3L-UDC-1140-S2	Set emniyet sensörü verici	Özel versiyon: Entegre lazer hizalama yardımı Çalışma mesafesi: 20 ... 70 m Işın uzaklığı: 400 mm

## Aksesuarlar

### Bağlantı teknolojisi - bağlantı kabloları

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
  	50133860	KD S-M12-5A-P1-050	Bağlantı kablosu	Bağlantı 1: Yuvarlak konnektör, M12, aksenal, dişi, A kodlu, 5 kutuplu Yuvarlak konnektör, LED: Hayır Bağlantı 2: açık uç Korumalı: Evet Kablo uzunluğu: 5.000 mm Malzeme kılıf: PUR

#### Uyarı



☞ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.