

Teknik veri sayfası

Set emniyet sensörü transceiver

Ürün no.: 426287

MLD510-RT2-UDC-1000-S2

İçerik

- Set bundan oluşur
- Teknik veriler
- Uygun yön değiştirici ayna



Şekil farklılık gösterebilir



Set bundan oluşur

Sayı	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
1	429175	CB-M12-5GF	Kablo soketi	Bağlantı: Yuvarlak konektör, M12, aksenal, dişi, A kodlu, 5 kutuplu
1	66537100	MLD510-RT2	Çok ışınlı emniyet bariyeri transceiver	Çalışma mesafesi: 0,5 ... 8 m Işın sayısı: 2 Adet Işın uzaklığı: 500 mm Tepki verme süresi: 25 ms Bağlantı: Yuvarlak konektör, M12, Metal, 5 kutuplu
1	549856	UDC-1000-S2	Cihaz kolonu	Fonksiyonlar: Işık perdelerini ve çok ışınlı fotoelektrik sensörlerini takma ve koruma, ayarlanabilir, 3 yön Ölçüler: 160 mm x 1.060 mm x 149 mm Ayaksız kolon yüksekliği: 1.000 mm

Teknik veriler

Temel veriler

Seri	MLD-UDC
Cihaz türü	Transceiver

Özel versiyon

Fonksiyonlar

Fonksiyonlar	Otomatik tekrar başlatma
Entegre lazer hizalama yardımı	Hayır
Entegre ışıklı susturma göstergesi	Hayır
Entegre durum göstergesi	Hayır

Karakteristik parametreler

Tip	4, IEC/EN 61496
SIL	3, IEC 61508
SILCL	3, IEC/EN 62061
Performans Düzeyi (PL)	e, EN ISO 13849-1
PFH _D	6,6E-09 Saatte
Kullanım süresi T _M	20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori	4, EN ISO 13849

Koruma alanı verileri

Çalışma mesafesi	0,5 ... 8 m
------------------	-------------

Optik veriler

Işın sayısı	2 Adet
Işın uzaklığı	500 mm

Mekanik bilgiler

cihaz kolonlu	Evet
Ayaksız kolon yüksekliği	1.000 mm

Sertifikalar

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85365019
ECLASS 5.1.4	27272703
ECLASS 8.0	27272703
ECLASS 9.0	27272703
ECLASS 10.0	27272703
ECLASS 12.0	27272703
ECLASS 13.0	27272703
ECLASS 14.0	27272703
ETIM 5.0	EC001832
ETIM 6.0	EC001832
ETIM 7.0	EC001832
ETIM 8.0	EC001832
ETIM 9.0	EC001832

Uygun yön değiştirici ayna

Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
426305	MLD-M002-UDC-1000-S2	Set emniyet sensörü yön değiştirici aynası	Seri: MLD-UDC Işın sayısı: 2 Adet Işın uzaklığı: 500 mm cihaz kolonlu: Evet Ayaksız kolon yüksekliği: 1.000 mm