

## Karta danych technicznych System montażowy

Nr art.: 50120426

BTU 200M.5-D12

### Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

## Dane techniczne

## Dane podstawowe

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| zawarty                         | 2 szt. nakrętki montażowe M3              |
|                                 | 2 szt. podkładki                          |
|                                 | 2 szt. śruby M3 x 18                      |
| Odpowiednie dla grupy produktów | Czujniki przełączające, prostopadłocienne |
| Przeznaczony dla                | Czujniki serii 18                         |
|                                 | Czujniki serii 25B                        |
|                                 | Czujniki serii 28                         |
|                                 | Czujniki serii 3B                         |
|                                 | Czujniki serii 3C                         |
|                                 | Czujniki serii 5                          |
|                                 | Czujniki serii 55                         |

## Dane mechaniczne


|                                                                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Oznaczenie standardowe elementu mocującego ze stali nierdzewnej | V2A                       |
| Masa netto                                                      | 95 g                      |
| Wersja elementu mocującego                                      | System montażowy          |
| Rodzaj mocowania, po stronie instalacji                         | dla pręta okrągłego 12 mm |
| Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia                         | przeznaczony dla śrub M3  |
|                                                                 | przykręcany               |
| Rodzaj elementu mocującego                                      | obrotowy 360°             |
|                                                                 | regulowany                |
|                                                                 | zaciskany                 |
| Materiał elementu mocującego                                    | Stal nierdzewna           |

## Klasyfikacja

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Numer taryfy celnej | 76169990 |
| ECLASS 5.1.4        | 27279202 |
| ECLASS 8.0          | 27279202 |
| ECLASS 9.0          | 27273701 |
| ECLASS 10.0         | 27273701 |
| ECLASS 11.0         | 27273701 |
| ECLASS 12.0         | 27273701 |
| ECLASS 13.0         | 27273701 |
| ECLASS 14.0         | 27273701 |
| ECLASS 15.0         | 27273701 |
| ECLASS 16.0         | 27273701 |
| ETIM 5.0            | EC002498 |
| ETIM 6.0            | EC003015 |
| ETIM 7.0            | EC003015 |
| ETIM 8.0            | EC003015 |
| ETIM 9.0            | EC003015 |
| ETIM 10.0           | EC003015 |
| UNSPSC 26.08        | 31242100 |

## Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach



### Wskazówka



🔗 Listę z dostępnymi akcesoriami można znaleźć na stronie internetowej Leuze w zakładce Pobieranie strony ze szczegółami artykułów.