


Technisches Datenblatt Serviceleitung

Art.-Nr.: 50117011

KB USB A - USB miniB

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss



Technische Daten

Basisdaten

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Applikation | Öl-/Schmiermittelbeständig |
| Geeignet für Schnittstelle | USB |

Anschluss

Anschluss 1

| | |
|---------------------|--------------------|
| Art des Anschlusses | USB |
| Rundstecker, LED | Nein |
| Steckertyp | USB 2.0 Standard-A |

Anschluss 2

| | |
|---------------------|----------------|
| Art des Anschlusses | USB |
| Steckertyp | USB 2.0 Mini-B |

Leitungseigenschaften

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Anzahl Adern | 4 St. |
| Farbe Mantel | grau |
| Geschirmt | Ja |
| Leitungsausführung | Verbindungsleitung |
| Leitungsdurchmesser (außen) | 4,5 mm |
| Leitungslänge | 1.500 mm |
| Werkstoff Mantel | PVC |
| Schleppkettentauglichkeit | Nein |

Mechanische Daten

| | |
|--------------|------|
| Nettogewicht | 46 g |
|--------------|------|

Klassifikation

| | |
|-----------------|----------|
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060313 |
| ECLASS 11.0 | 27060313 |
| ECLASS 12.0 | 27060313 |
| ECLASS 13.0 | 27060313 |
| ECLASS 14.0 | 27060313 |
| ECLASS 15.0 | 27060313 |
| ECLASS 16.0 | 27060313 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| UNSPSC 26.08 | 26121600 |

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

| | |
|---------------------|--------------------|
| Art des Anschlusses | USB |
| Rundstecker, LED | Nein |
| Steckertyp | USB 2.0 Standard-A |

Anschluss 2

| | |
|---------------------|----------------|
| Art des Anschlusses | USB |
| Steckertyp | USB 2.0 Mini-B |