

技術データシート

モジュラー接続ユニット

製品番号: 50104790

MA 8-01



写真と異なる場合があります

目次

- 仕様書
- 電氣的接続
- アクセサリ



仕様書

基本仕様

シリーズ	MA 8
適している	バーコードポジショニングシステム シ リーズBPS 8 バーコードリーダ シリーズBCL 8

電氣的仕様

サプレッサ	表示なし
パフォーマンスデータ	
供給電圧 U _B	10 ... 30 V, DC
消費電流、最大	50 mA

インターフェース

種類	RS 485
RS 485	
ターミネーション	390 Ω / 220 Ω / 390 Ω

コネクタ

コネクタ数	3 個数
コネクタ 1	
機能	デバイスへの接続
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
素材	金属
極数	5 -極
コーディング	A コード
コネクタ 2	
機能	信号入力 信号出力
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
素材	金属
極数	5 -極
コーディング	A コード
コネクタ 3	
機能	SPS接続 電力供給
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
素材	金属
極数	5 -極
コーディング	A コード

機械の仕様

外形	角型
寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	32 mm x 25 mm x 86 mm
筐体の素材	プラスチック
正味重量	70 g
筐体色	黒色

周囲データ

周囲温度、動作時	0 ... 50 °C
周囲温度、保管時	-30 ... 80 °C
相対湿度 (結露せず)	0 ... 90 %

認証

保護等級	IP 67
保護等級	III
認可	c UL US

分類

関税分類番号	85369010
ECLASS 5.1.4	27069190
ECLASS 8.0	27069190
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27069190
ECLASS 11.0	27069090
ECLASS 12.0	27069090
ECLASS 13.0	27069090
ECLASS 14.0	27069090
ECLASS 15.0	27069090
ECLASS 16.0	27069090
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121600

電氣的接続

コネクタ 1

機能	デバイスへの接続
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
素材	金属
極数	5 -極
コーディング	A コード

ピン ピン配列

1	VIN
2	TxD
3	GND
4	RxD
5	SW IN/OUT

コネクタ 2

機能	信号入力
	信号出力
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
素材	金属
極数	5 -極
コーディング	A コード

ピン ピン配列

1	VOUT
2	SW OUT
3	GND
4	SW IN
5	FE

コネクタ 3

機能	SPS接続
	電力供給
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
素材	金属
極数	5 -極
コーディング	A コード

ピン ピン配列

1	VIN
2	RS 485 B (N)
3	GND
4	RS 485 A (P)
5	FE

アクセサリ

コネクタ関連・コネクタケーブル

	製品番号	名称	製品	説明
	50040757	KB 008-3000 A	接続回線	アプリケーション: 油/潤滑油に耐えられる コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, メス, A コード, 5 -極 丸形プラグ、LED: いいえ コネクタ 2: オープン末端 シールド: はい ケーブル長: 3,000 mm シースの素材: PUR
	50101941	KB-008-3000 A-S	接続回線	アプリケーション: 油/潤滑油に耐えられる コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, オス, A コード, 5 -極 丸形プラグ、LED: いいえ コネクタ 2: オープン末端 シールド: はい ケーブル長: 3,000 mm シースの素材: PUR
	50133861	KD S-M12-5A-P1-100	接続回線	アプリケーション: 油/潤滑油に耐えられる コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, メス, A コード, 5 -極 丸形プラグ、LED: いいえ コネクタ 2: オープン末端 シールド: はい ケーブル長: 10,000 mm シースの素材: PUR

注意



☞ 利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。