

Technisch gegevensblad Adapter

Art.-nr.: 50134656

RSL400 M12 Adapter



Afbeelding kan afwijken

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Elektrische aansluiting

Technische gegevens

Basisgegevens

Applicatie	Permanente installatie op de Ethernet-poort van de RSL400 aansluitmodule voor het eenvoudig aansluiten van een Ethernet-kabel aan de apparaatvoorzijde.
Geschikt voor	Veiligheidslaserscanner RSL 400
Geschikt voor interface	Ethernet

Aansluiting

Aantal aansluitingen	2 St.
Aansluiting 1	
Functie	BUS IN
Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	male
Materiaal	Metaal
Aantal polen	4 -polig
Codering	D-gecodeerd
Aansluiting 2	
Functie	BUS OUT
Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	female
Materiaal	Metaal
Aantal polen	4 -polig
Codering	D-gecodeerd

Mechanische gegevens


Afmeting (b x h x l)	20 mm x 90,5 mm x 40 mm
Materiaal behuizing	Kunststof
Behuizing kunststof	PE
Nettogewicht	95 g
Kleur behuizing	zwart

Classificatie

Douanetariefnummer	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440104
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440106
ECLASS 11.0	27440106
ECLASS 12.0	27440106
ECLASS 13.0	27440106
ECLASS 14.0	27440106
ECLASS 15.0	27440106
ECLASS 16.0	27440106
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002498
ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925
ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925
UNSPSC 26.08	32151900

Maattekeningen

Alle maten in millimeter




Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Functie	BUS IN
Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	male
Materiaal	Metaal
Aantal polen	4 -polig
Codering	D-gecodeerd

Pin Pintoewijzing

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-



Aansluiting 2

Functie	BUS OUT
Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	female
Materiaal	Metaal
Aantal polen	4 -polig
Codering	D-gecodeerd

Elektrische aansluiting

Leuze

Pin	Pintoewijzing
-----	---------------

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

