

## Scheda tecnica dati

### Lastra di protezione

Cod. art.: 347073

MLC-PS450

#### Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati
- Avvisi
- Accessori



La figura può variare

## Dati tecnici

### Dati di base

|                     |                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contiene</b>     | Lastra di protezione MLC-PS senza supporto (il supporto deve essere ordinato separatamente) |
| <b>Applicazione</b> | Protezione della lastra frontale dell'apparecchio in condizioni ambientali difficili        |
| <b>Idoneo per</b>   | Cortine fotoelettriche di sicurezza MLC 500, MLC 300                                        |

### Dati del campo protetto

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| <b>Altezza del campo protetto</b> | 450 mm |
|-----------------------------------|--------|

### Dati meccanici


|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| <b>Altezza</b>                              | 448 mm            |
| <b>Peso netto</b>                           | 53 g              |
| <b>Materiale della lastra di protezione</b> | PMMA, trasparente |

### Classificazione

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>Voce tariffaria doganale</b> | 39205100 |
| <b>ECLASS 5.1.4</b>             | 27279290 |
| <b>ECLASS 8.0</b>               | 27279290 |
| <b>ECLASS 9.0</b>               | 27279090 |
| <b>ECLASS 10.0</b>              | 27273792 |
| <b>ECLASS 11.0</b>              | 27273792 |
| <b>ECLASS 12.0</b>              | 27273792 |
| <b>ECLASS 13.0</b>              | 27273792 |
| <b>ECLASS 14.0</b>              | 27273792 |
| <b>ECLASS 15.0</b>              | 27273792 |
| <b>ECLASS 16.0</b>              | 27273792 |
| <b>ETIM 5.0</b>                 | EC002498 |
| <b>ETIM 6.0</b>                 | EC003015 |
| <b>ETIM 7.0</b>                 | EC003015 |
| <b>ETIM 8.0</b>                 | EC003015 |
| <b>ETIM 9.0</b>                 | EC003015 |
| <b>ETIM 10.0</b>                | EC003015 |

## Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri



- a Lastra di protezione
- b Perno filettato M4x8
- c Trasmettitore o ricevitore MLC
- d Supporto
- e Vite a testa svasata M6 x 10 e tassello scorrevole

## Avvisi

### AVVISO



⚠ L'uso della lastra di protezione riduce la portata della barriera fotoelettrica di sicurezza di circa il 10% per ogni lastra.

## Accessori

### Tecnica di fissaggio - Staffe di fissaggio

|                                                                                    | Cod. art. | Designazione | Articolo     | Descrizione                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | 429038 *  | MLC-2PSF     | Kit supporto | Tipo di fissaggio: Serrabile<br>Materiale dell'elemento di fissaggio: Metallo |

\* Accessori necessari, ordinare separatamente

### Avviso



⚠ È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.