

## Technisch gegevensblad Bevestigingsonderdeel

Art.-nr.: 50146228

BT 716M-APCXL

### Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting



Afbeelding kan afwijken

## Technische gegevens

### Basisgegevens

|                            |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Serie                      | BT 7xx                                                                  |
| omvat                      | 1x Y-verdeler                                                           |
| Geschikt voor productgroep | Metende lichtschermen<br>Schakelende lichtschermen                      |
| Geschikt voor              | Lichtschermen CML700i<br>Lichtschermen CSL 505<br>Lichtschermen CSL 710 |

### Aansluiting

|                      |                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aantal aansluitingen | 1 St.                                                                                                       |
| <b>Aansluiting 1</b> |                                                                                                             |
| Functie              | Besturing van de luchtstroom (pin 4 = SWIN 1)<br>Spanningsvoorziening<br>Toerentalsignaal (Pin 5 = SWOUT 1) |
| Type aansluiting     | Kabel met ronde stekker                                                                                     |
| Kabellengte          | 200 mm                                                                                                      |
| Materiaal mantel     | PUR                                                                                                         |
| Kabelkleur           | zwart                                                                                                       |
| Aantal aders         | 5 -draads                                                                                                   |
| Schroefdraadmaat     | M12                                                                                                         |
| Type                 | male                                                                                                        |
| Materiaal            | Metaal                                                                                                      |
| Aantal polen         | 5 -polig                                                                                                    |
| Codering             | A-gecodeerd                                                                                                 |

### Mechanische gegevens

|                                             |                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Normaanduiding bevestigingsonderdeel metaal | Staal, verzinkt                               |
| Nettogewicht                                | 10.030 g                                      |
| Uitvoering van bevestigingsonderdeel        | Vrijblasinrichting met dwarsstroom-ventilator |
| Type bevestiging, installatiezijde          | Montagearmen met boring M8                    |
| Type bevestiging, apparaatzijde             | Voorgemonteerd met montagearmen               |
| Werkende lengte                             | 1.600 mm                                      |
| Materiaal bevestigingsonderdelen            | Staal                                         |
| Trillingsdemping                            | Nee                                           |

### Classificatie

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4       | 27279202 |
| ECLASS 8.0         | 27279202 |
| ECLASS 9.0         | 27273701 |
| ECLASS 10.0        | 27273701 |
| ECLASS 11.0        | 27273701 |
| ECLASS 12.0        | 27273701 |
| ECLASS 13.0        | 27273701 |
| ECLASS 14.0        | 27273701 |
| ECLASS 15.0        | 27273701 |
| ECLASS 16.0        | 27273701 |
| ETIM 5.0           | EC002498 |
| ETIM 6.0           | EC003015 |
| ETIM 7.0           | EC003015 |
| ETIM 8.0           | EC003015 |
| ETIM 9.0           | EC003015 |
| ETIM 10.0          | EC003015 |
| UNSPSC 26.08       | 31242100 |

## Elektrische aansluiting

### Aansluiting 1

|                  |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Functie          | Besturing van de luchtstroom (pin 4 = SWIN 1)<br>Spanningsvoorziening<br>Toerentalsignaal (Pin 5 = SWOUT 1) |
| Type aansluiting | Kabel met ronde stekker                                                                                     |
| Kabellengte      | 200 mm                                                                                                      |
| Materiaal mantel | PUR                                                                                                         |
| Kabelkleur       | zwart                                                                                                       |
| Aantal aders     | 5 -draads                                                                                                   |
| Schroefdraadmaat | M12                                                                                                         |
| Type             | male                                                                                                        |
| Materiaal        | Metaal                                                                                                      |
| Aantal polen     | 5 -polig                                                                                                    |
| Codering         | A-gecodeerd                                                                                                 |

## Elektrische aansluiting

# Leuze

| Pin | Pintoewijzing | Aderkleuren |
|-----|---------------|-------------|
| 1   | +24 V         | Rood        |
| 2   | n.c.          | -           |
| 3   | GNDIN         | blauw       |
| 4   | SWIN 1        | Geel        |
| 5   | SWOUT 1       | wit         |

