

## Technisches Datenblatt Signalsäulenelement

Art.-Nr.: 50130440

E7-MP1-100



### Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss
- Hinweise
- Zubehör



# Technische Daten

## Basisdaten

Serie	E7
-------	----

## Anschluss

### Anschluss 1

Art des Anschlusses	Klemme
Art der Klemme	Zugfedertechnik

## Mechanische Daten

Bauform	zylindrisch
Abmessung (Ø x L)	70 mm x 136 mm
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff
	Metall
Nettogewicht	224 g
Farbe Gehäuse	schwarz
Ausführung des Befestigungsteils	Fußmontage
Art der Befestigung, anlagenseitig	schraubbar / horizontal
Kalottenmodule	5 Stück max.
Modulaufnahme	einseitig
Anzahl Endkappen	1 St.

## Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur Betrieb	-30 ... 60 °C
-----------------------------	---------------

## Zertifizierungen

Schutzart	IP 66
-----------	-------

## Klassifikation

Zolltarifnummer	85318070
ECLASS 5.1.4	27371234
ECLASS 8.0	27371234
ECLASS 9.0	27371234
ECLASS 10.0	27371234
ECLASS 11.0	27371234
ECLASS 12.0	27371234
ECLASS 13.0	27371234
ECLASS 14.0	27371234
ECLASS 15.0	27371234
ECLASS 16.0	27371234
ETIM 5.0	EC001259
ETIM 6.0	EC001259
ETIM 7.0	EC001259
ETIM 8.0	EC001259
ETIM 9.0	EC001259
ETIM 10.0	EC001259
UNSPSC 26.08	32151500

# Elektrischer Anschluss

## Anschluss 1

Art des Anschlusses	Klemme
Art der Klemme	Zugfedertechnik

# Hinweise

## Bestimmungsgemäße Verwendung beachten!


	☞ Das Produkt ist kein Sicherheits-Sensor und dient nicht dem Personenschutz.
	☞ Das Produkt ist nur von befähigten Personen in Betrieb zu nehmen.
	☞ Setzen Sie das Produkt nur entsprechend der bestimmungsgemäßen Verwendung ein.

## Bei UL-Applikationen:


	☞ Bei UL-Applikationen ist die Benutzung ausschließlich in Class-2-Stromkreisen nach NEC (National Electric Code) zulässig.
--	---

**Zubehör**

Muting - Montagesysteme

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Artikel	Beschreibung
	50142896	A7-MW2	Signalsäulenelement	Bauform: L-Form Ausführung: Winkel L-Form Befestigung, anlagenseitig: Durchgangsbefestigung

**Hinweis**

 Eine Liste mit allen verfügbaren Zubehörartikeln finden Sie auf der Webseite von Leuze im Download-Tab der Artikeldetailseite.