

Teknik veri sayfası

Set emniyet sensörü verici

Ürün no.: 66900101

MLD500-XT2L/A-UDC-1000-S2

İçerik

- Set bundan oluşur
- Teknik veriler
- Uygun alıcı
- Aksesuarlar



Şekil farklılık gösterebilir



Set bundan oluşur

Sayı	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
1	66502501	MLD500-XT2L/A	Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör verici	Özel versiyon: Entegre lazer hizalama yardımı Çalışma mesafesi: 20 ... 70 m Işın sayısı: 2 Adet Işın uzaklığı: 500 mm Arayüz türü: İşte AS Arayüz koruması Bağlantı: Yuvarlak konektör, M12, Metal, 5 kutuplu

Teknik veriler

Temel veriler

Seri	MLD-UDC
Cihaz türü	Verici

Özel versiyon

Özel versiyon	Entegre lazer hizalama yardımı
---------------	--------------------------------

İşlevler

Entegre lazer hizalama yardımı	Evet
Entegre durum göstergesi	Hayır

Karakteristik parametreler

Tip	4, IEC/EN 61496
SIL	3, IEC 61508
SILCL	3, IEC/EN 62061
Kullanım süresi T _M	20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori	4, EN ISO 13849

Koruma alanı verileri

Çalışma mesafesi	20 ... 70 m
------------------	-------------

Optik veriler

Işın sayısı	2 Adet
Işın uzaklığı	500 mm

Elektrik verileri

Güç verileri

Besleme gerilimi U _B	26,5 ... 31,6 V
AS-i devresinden akım tüketimi	50 mA

Arayüz

Tür	İşte AS Arayüz koruması
-----	-------------------------

AS-i

İşlev	Proses
AS-i Profil	S-7.B.1
Slave adresi	1..31 programlanabilir, varsayılan=0
AS-i spesifikasyonuna göre devir süresi	Maks. 5 ms ms

Mekanik bilgiler

Net ağırlık	6.605 g
cihaz kolonlu	Evet
Ayaksız kolon yüksekliği	1.000 mm

Sertifikalar

Sertifikasyonlar	AS-i
------------------	------

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85365019
ECLASS 5.1.4	27272703
ECLASS 8.0	27272703
ECLASS 9.0	27272703
ECLASS 10.0	27272703
ECLASS 11.0	27272703
ECLASS 12.0	27272703
ECLASS 13.0	27272703
ECLASS 14.0	27272703
ECLASS 15.0	27272703
ECLASS 16.0	27272703
ETIM 5.0	EC001832
ETIM 6.0	EC001832
ETIM 7.0	EC001832
ETIM 8.0	EC001832
ETIM 9.0	EC001832
ETIM 10.0	EC001832
UNSPSC 26.08	32151804

Uygun alıcı

Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
66900102	MLD510-XR2L/A-UDC-1000-S2	Set emniyet sensörü alıcı	Özel versiyon: Lazer hizalama yardımı için yansıtma elemanı Işın sayısı: 2 Adet Işın uzaklığı: 500 mm Arayüz türü: İşte AS Arayüz koruması

Aksesuarlar

Bağlantı teknolojisi - bağlantı kabloları

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50133860	KD S-M12-5A-P1-050	Bağlantı kablosu	Uygulama: Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım Bağlantı 1: Yuvarlak konnektör, M12, eksenel, dişi, A kodlu, 5 kutuplu Yuvarlak konnektör, LED: Hayır Bağlantı 2: açık uç Korumalı: Evet Kablo uzunluğu: 5.000 mm Malzeme kılıf: PUR

Uyarı



☞ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.