

技術データシート

セーフティセンサ セット

製品番号: 66900028

MLDSET-M2-1600L



写真と異なる場合があります

目次

- セットは以下で構成されています
- 仕様書
- 注意
- アクセサリ



セットは以下で構成されています

	数量	製品番号	名称	製品	説明
	1	520151	AC-SCM5U-BT	センサ-モジュール	適している: MLD 330, MLD 530 マルチビーム・セーフティライトバリア 供給電圧: 24 V, DC, -20 ... 20 % コネクタ数: 5 個数 コネクタ: 丸形プラグ付きケーブル, M12, 500 mm 取り付けの種類: 取付けプレート, 溝に取付け
	1	66500200	MLD-M003	偏向ミラー	ビーム本数: 3 個数 ビーム間隔: 400 mm 取り付けの種類: 溝に取付け, 回転アタッチメント, 装置の柱に取付
	1	66568200	MLD530-RT3M	マルチビーム-セーフティ ライドバリア トランシー バ	特別モデル: 一体型ミュートインゲインジケータ, 一体型ステータ スインジケータ 検出範囲: 0.5 ... 6 m ビーム本数: 3 個数 ビーム間隔: 400 mm 応答時間: 50 ms コネクタ: 丸形プラグ, M12, 金属, 8 -極
	1	426526	Set-AC-MLX.2-2SA	ミュートインゲ-センサ-セ ット	適している: MLD 500, MLD 300 マルチビーム・セーフティライト バリア 動作範囲: 0.05 ... 4 m 取り付けの種類: 同梱のアタッチメント ミュートインゲセンサの種類: 帰帰反射型センサ PRK 25C ミュートインゲセンサ数: 2 個数 リフレクタ数: 2 個数
	2	549853	UDC-1600-S2	デバイスタワー	機能: ライトカーテンおよびマルチビームライトバリアの組立と保 護, 調整可, 3方向 脚なしのタワー高: 1,600 mm

仕様書

基本仕様	
シリーズ	MLDSET
特別モデル	
特別モデル	一体型ミュートインゲインジケータ
機能	
機能	スタート/リスタート・インターロック (RES)、選択可
	セーフティコントロー(EDM)、選択可
	ミュートインゲタイムアウトの延長
	第2ミュートインゲ信号の代替接続
一体型レーザーアライメントアシスト	いいえ
レーザーアライメントアシスト用反射ユニット	いいえ
一体型ミュートインゲインジケータ	はい
一体型ステータスインジケータ	はい
ミュートインゲ種類	シーケンス制御2センサミュートインゲ

パラメータ	
タイプ	4, IEC/EN 61496
SIL	3, IEC 61508
安全度水準 付与限界	3, IEC/EN 62061
パフォーマンスレベル (PL)	e, EN ISO 13849-1
PFH _D	6.6E-09 毎時
可使時間 T _M	20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリ	4, EN ISO 13849

保護フィールド仕様	
検出範囲	0 ... 6 m

光学的仕様	
ビーム本数	3 個数
ビーム間隔	400 mm

機械の仕様	
正味重量	10,625 g
ミュートインゲセンサの種類	帰帰反射型センサ PRK 25C
デバイスタワーに	はい
ミュートインゲセンサ数	2 個数
脚なしのタワー高	1,600 mm

仕様書

関税分類番号	85365019
ECLASS 5.1.4	27272703
ECLASS 8.0	27272703
ECLASS 9.0	27272703
ECLASS 10.0	27272703
ECLASS 11.0	27272703
ECLASS 12.0	27272703
ECLASS 13.0	27272703
ECLASS 14.0	27272703
ECLASS 15.0	27272703
ECLASS 16.0	27272703
ETIM 5.0	EC001832
ETIM 6.0	EC001832
ETIM 7.0	EC001832
ETIM 8.0	EC001832
ETIM 9.0	EC001832
ETIM 10.0	EC001832
UNSPSC 26.08	32151804

注意

 目的にかなったご利用にご注意ください！	
	- この製品は有資格者のみが操作できます。 - 使用目的に応じた製品をご使用してください。

アクセサリ

コネクタ関連・コネクタケーブル

	製品番号	名称	製品	説明
 	50135128	KD S-M12-8A-P1-050	接続回線	アプリケーション: 油/潤滑油に耐えられる コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, メス, A コード, 8-極 丸形プラグ、LED: いいえ コネクタ 2: オープン末端 シールド: はい ケーブル長: 5,000 mm シースの素材: PUR

注意

	利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。
--	---