

## Scheda tecnica dati

### Supporto a parete

Cod. art.: 50120444

BT Wallholder HS65x8

#### Contenuto

- Dati tecnici



La figura può variare

## Dati tecnici

### Dati di base

|                                         |                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Idoneo per il gruppo di prodotti</b> | Lettori mobili di codici                         |
| <b>Idoneo per</b>                       | HS 65x8                                          |
|                                         | HS 66x8                                          |
|                                         | Lettori mobili di codici 2D, serie IT 1900g      |
|                                         | Lettori mobili di codici 2D, serie IT 1902g      |
|                                         | Lettori mobili di codici 2D, serie IT 1910       |
|                                         | Lettori mobili di codici 2D, serie IT 1911i      |
|                                         | Lettori mobili di codici a barre, serie IT 1280i |
|                                         | Lettori mobili di codici a barre, serie IT 1450g |
|                                         | Lettori mobili di codici a barre, serie IT 1452g |

### Dati meccanici

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Forma costruttiva</b>                    | Cubica                   |
| <b>Dimensioni (P x H x L)</b>               | 99,5 mm x 30 mm x 114 mm |
| <b>Peso netto</b>                           | 47 g                     |
| <b>Colore dell'alloggiamento</b>            | Grigio                   |
| <b>Modello di elemento di fissaggio</b>     | Fissaggio a parete       |
| <b>Tipo di fissaggio, lato impianto</b>     | Fissaggio passante       |
| <b>Tipo di fissaggio, lato dispositivo</b>  | da inserire              |
| <b>Materiale dell'elemento di fissaggio</b> | Plastica                 |

### Classificazione

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>Voce tariffaria doganale</b> | 84733080 |
| <b>ECLASS 5.1.4</b>             | 27279202 |
| <b>ECLASS 8.0</b>               | 27279202 |
| <b>ECLASS 9.0</b>               | 27273701 |
| <b>ECLASS 10.0</b>              | 27273701 |
| <b>ECLASS 11.0</b>              | 27273701 |
| <b>ECLASS 12.0</b>              | 27273701 |
| <b>ECLASS 13.0</b>              | 27273701 |
| <b>ECLASS 14.0</b>              | 27273701 |
| <b>ECLASS 15.0</b>              | 27273701 |
| <b>ETIM 5.0</b>                 | EC002498 |
| <b>ETIM 6.0</b>                 | EC003015 |
| <b>ETIM 7.0</b>                 | EC003015 |
| <b>ETIM 8.0</b>                 | EC003015 |
| <b>ETIM 9.0</b>                 | EC003015 |
| <b>ETIM 10.0</b>                | EC003015 |