

Teknik veri sayfası

Adaptör

Ürün no.: 50134904

KDS U-M8-4A-M8-3A-P1-000

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Devre şeması
- Aksesuarlar



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Elektrik verileri

Güç verileri

Çalışma voltajı	Maks. 50 V AC / 60 V DC
-----------------	-------------------------

Bağlantı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
---------------	-------------------

Vida dişi büyüklüğü	M8
---------------------	----

Tip	dişi
-----	------

Kutup sayısı	4 kutuplu
--------------	-----------

Versiyon	eksenel
----------	---------

Bağlantı 2

Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
---------------	-------------------

Vida dişi büyüklüğü	M8
---------------------	----

Tip	erkek
-----	-------

Kutup sayısı	3 kutuplu
--------------	-----------

Versiyon	eksenel
----------	---------

Kablo özellikleri

Korumalı	Hayır
----------	-------

Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 67
---------------	-------

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85366990
-----------------------	----------

ECLASS 5.1.4	27279201
--------------	----------

ECLASS 8.0	27440104
------------	----------

ECLASS 9.0	27069190
------------	----------

ECLASS 10.0	27440106
-------------	----------

ECLASS 11.0	27440106
-------------	----------

ECLASS 12.0	27440106
-------------	----------

ECLASS 13.0	27440106
-------------	----------

ECLASS 14.0	27440106
-------------	----------

ECLASS 15.0	27440106
-------------	----------

ETIM 5.0	EC002498
----------	----------

ETIM 6.0	EC002498
----------	----------

ETIM 7.0	EC002925
----------	----------

ETIM 8.0	EC002925
----------	----------

ETIM 9.0	EC002925
----------	----------

ETIM 10.0	EC002925
-----------	----------

Mekanik bilgiler

Anahtar genişliği	9 mm
-------------------	------

Net ağırlık	9 g
-------------	-----

Malzeme	PUR
---------	-----

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
---------------	-------------------

Vida dişi büyüklüğü	M8
---------------------	----

Tip	dişi
-----	------

Kutup sayısı	4 kutuplu
--------------	-----------

Versiyon	eksenel
----------	---------

Bağlantı 2

Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
---------------	-------------------


Vida dişi büyüklüğü	M8
---------------------	----

Tip	erkek
-----	-------

Kutup sayısı	3 kutuplu
--------------	-----------

Versiyon	eksenel
----------	---------

Devre şeması



Aksesuarlar

Genel

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50132266	TT-Set 0,6-13	Alet	Tür: Tork anahtarı Anahtar genişliği: 13 mm Tork: 0,6 N·m Malzeme: Plastik, Paslanmaz çelik Ortam sıcaklığı: -40 ... 120 °C

Uyarı



⚠ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.