

技術データシート  
モジュラー接続ユニット  
製品番号: 50129664  
MSC 900 - 1000

## 目次

- 仕様書
- アクセサリ



写真と異なる場合があります



Ethernet

## 仕様書

## 基本仕様

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| シリーズ  | MSC 900               |
| 適している | バーコードリーダ シリーズBCL 900i |

## 電気的仕様

|            |                 |
|------------|-----------------|
| パフォーマンスデータ |                 |
| 供給電圧 $U_B$ | 10 ... 30 V, DC |
| 消費電流、最大    | 500 mA          |

## インターフェース

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| 種類       | RS 232, イーサネット          |
| イーサネット   |                         |
| アドレス割り当て | DHCP<br>手動アドレス割り当て      |
| 伝送速度     | 10 Mbit/s<br>100 Mbit/s |
| スイッチ機能   | 一体型                     |
| 伝送プロトコール | TCP/IP, UDP             |

## 機械的仕様

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| 外形               | 角型                      |
| 寸法 (幅 x 高さ x 長さ) | 193 mm x 180 mm x 71 mm |
| 筐体の素材            | プラスチック<br>金属            |
| 筐体 金属            | アルミ casting             |
| 正味重量             | 1,500 g                 |
| 筐体色              | 赤<br>黒色                 |

## 操作と表示

|       |                  |
|-------|------------------|
| 表示の種類 | LC-ディスプレイ<br>LED |
| LEDの数 | 10 個数            |

## 周囲データ

|             |               |
|-------------|---------------|
| 周囲温度、動作時    | 0 ... 50 °C   |
| 周囲温度、保管時    | -20 ... 70 °C |
| 相対湿度 (結露せず) | 0 ... 90 %    |

## 認証


|      |         |
|------|---------|
| 保護等級 | IP 65   |
| 認可   | c UL US |

## 分類

|              |          |
|--------------|----------|
| 関税分類番号       | 84733080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27069190 |
| ECLASS 8.0   | 27069190 |
| ECLASS 9.0   | 27069190 |
| ECLASS 10.0  | 27069190 |
| ECLASS 11.0  | 27069090 |
| ECLASS 12.0  | 27069090 |
| ECLASS 13.0  | 27069090 |
| ECLASS 14.0  | 27069090 |
| ECLASS 15.0  | 27069090 |
| ETIM 5.0     | EC001855 |
| ETIM 6.0     | EC001855 |
| ETIM 7.0     | EC001855 |
| ETIM 8.0     | EC001855 |
| ETIM 9.0     | EC001855 |
| ETIM 10.0    | EC001855 |

## アクセサリ

## コネクタ関連・相互接続ケーブル

|  | 製品番号     | 名称              | 製品       | 説明  |
|--|----------|-----------------|----------|---|
|  | 50131533 | KB 900-1000 MSC | 相互接続ケーブル | コネクタ 1: D-sub コネクタ, オス, 軸方向, 25 -極<br>コネクタ 2: D-sub コネクタ, オス, 軸方向, 25 -極<br>シールド: はい<br>ケーブル長: 1,000 mm |

## 注意



利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。