

Hoja técnica

Unidad de programación

Código: 50124709

PA1/XTSX-M12

Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica
- Esquemas de conexiones
- Accesorios



La figura puede variar

Datos técnicos

Datos básicos

Apropiado para	HTU418B
	HTU430B
	LCAM 308

Conexión

Conexión 1	
Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector hembra
Número de polos	5 polos
Codificación	Codificación A

Datos mecánicos

Dimensiones (An x Al x L)	30 mm x 30 mm x 71 mm
Peso neto	72 g
Color de carcasa	Negro

Operación e Indicación

Elementos de uso	Tecla Teach
------------------	-------------

Clasificación

Número de arancel	90329000
ECLASS 5.1.4	27279211
ECLASS 8.0	19200502
ECLASS 9.0	19200502
ECLASS 10.0	19200504
ECLASS 11.0	19200504
ECLASS 12.0	19200504
ECLASS 13.0	19200504
ECLASS 14.0	19200504
ECLASS 15.0	19200504
ECLASS 16.0	19200504
ETIM 5.0	EC001418
ETIM 6.0	EC001418
ETIM 7.0	EC001418
ETIM 8.0	EC001418
ETIM 9.0	EC001418
ETIM 10.0	EC001418

Conexión eléctrica


Conexión 1

Función	Conexión con el equipo
	Entrada de Teach
Tipo de conexión	Conector redondo
Longitud de cable	300 mm
Color de cable	Negro
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector hembra
Material	Plástico
Número de polos	5 polos
Codificación	Codificación A

Conexión 2

Función	Conexión con el equipo
Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector macho
Material	Metal
Número de polos	5 polos
Codificación	Codificación A

Esquemas de conexiones



Accesorios

Sistema de conexión - Cables de interconexión

	Código	Denominación	Artículo	Descripción
	50116738 *	K-DS M12A-M8A-4P-0,3m-PVC	Cable de interconexión	Aplicación: Resistente a sustancias químicas Conexión 1: Conector redondo, M12, Axial, Conector hembra, Codificación A, 4 polos Conexión 2: Conector redondo, M8, Axial, Conector macho, 4 polos Apantallado: No Longitud de cable: 300 mm Material de cubierta: PVC
	50107276 *	K-DS M8A-M12A-4P-0,3m-PVC	Cable de interconexión	Aplicación: Resistente a sustancias químicas Conexión 1: Conector redondo, M8, Axial, Conector hembra, 4 polos Conexión 2: Conector redondo, M12, Axial, Conector macho, Codificación A, 4 polos Apantallado: No Longitud de cable: 300 mm Material de cubierta: PVC

* Accesorios necesarios, pedir por separado, por favor

Nota



Encontrará una lista con todos los accesorios disponibles en el sitio web de Leuze, en la pestaña de Descargas de la página detallada del artículo.