

## 기술 데이터 시트

## 바코드 테이프

품목 번호: 50038891

BCB G40 H47 L080

### 내용

- 기술 데이터
- 제품 키워드



그림과 차이가 날 수 있습니다

기술 데이터

기본 데이터

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 적합한 적용 대상: | 바코드 위치 확인 시스템 시리즈 BPS 300i |
|------------|----------------------------|

기술 데이터

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| 치수(H x L)           | 47 mm x 80,000 mm |
| 그리드 치수              | 40 mm             |
| 순중량                 | 988 g             |
| 기계 특성               | UV 차단             |
|                     | 내화학성에 따라          |
|                     | 방습성               |
|                     | 스크래치 방지           |
| 접착제                 | 열록 방지             |
|                     | 아크릴레이트 접착제        |
|                     | 접착 강도             |
|                     | 0.1 mm            |
| 제조 과정               | 디지털 압력            |
| 내약품성(23°C에서 24h 이상) | 경유                |
|                     | 디젤유               |
|                     | 변압기유              |
|                     | 경화                |
| 표면 보호               | 72 h              |
|                     | 폴리에스테르, 무광택       |

환경 데이터

|            |                |
|------------|----------------|
| 작동 시 주변 온도 | -40 ... 120 °C |
| 공정 온도      | 0 ... 45 °C    |
| 권장 공정 온도   | 10 ... 25 °C   |
| 항구성        | 습기             |
|            | 염수 분사(150h/5%) |
|            | 자외선            |
|            | 건조             |
| 지면 특성      | 그리스 없음         |
|            | 깨끗             |
|            | 매끈             |
|            |                |

분류

|              |          |
|--------------|----------|
| HS 번호        | 48211010 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0   | 27280190 |
| ECLASS 9.0   | 27280192 |
| ECLASS 10.0  | 27280192 |
| ECLASS 11.0  | 27280192 |
| ECLASS 12.0  | 27280192 |
| ECLASS 13.0  | 27280192 |
| ECLASS 14.0  | 27280192 |
| ECLASS 15.0  | 27280192 |
| ETIM 5.0     | EC002498 |
| ETIM 6.0     | EC003015 |
| ETIM 7.0     | EC003015 |
| ETIM 8.0     | EC003015 |
| ETIM 9.0     | EC003015 |
| ETIM 10.0    | EC003015 |

제품 키워드

제품 명칭: BCB AAA BBB CCCC DDDD E

BCB 바코드 테이프

|      |                                                                                                                                                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BCB  | 시리즈<br>BCB: 바코드 테이프와 함께 사용                                                                                                                                                                               |
| AAA  | 그리드/그리드 치수<br>G30: 30mm<br>G40: 40mm                                                                                                                                                                     |
| BBB  | 테이프 높이/특별 높이<br>H25: 높이 25mm<br>H47: 높이 47mm<br>SH1: 개별 특별 높이 20~32mm<br>SH2: 개별 특별 높이 33~47mm<br>SH3: 개별 특별 높이 48~70mm<br>SH4: 개별 특별 높이 71~140mm                                                        |
| CCCC | 테이프 길이/특별 길이<br>Lxxx: 테이프 길이(mm)<br>SL: 특별 길이                                                                                                                                                            |
| DDDD | 옵션<br>TWIN: 인쇄물이 같은 두 테이프<br>MVS: Measurement Value Switch (적색)<br>MV0: Measurement Value Zero (노란색)<br>ML: 브랜드 라벨<br>RW: Reverse Winding(변경된 말린 방향, 최소 위치값은 와인딩 코어 내부에 위치함)<br>RK: Repair Kit (수리용 테이프) |

제품 키워드

BCB 바코드 테이프

|   |                                                                                                                                                                                                            |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E | 고객별 버전<br>A: 브랜드 라벨 코드 내용 = AA1 적색<br>B: 브랜드 라벨 코드 내용 = BB1 적색<br>C: 브랜드 라벨 코드 내용 = CC1 적색<br>D: 브랜드 라벨 코드 내용 = DD1 적색<br>E: 브랜드 라벨 코드 내용 = EE1 적색<br>F: 브랜드 라벨 코드 내용 = FF1 적색<br>G: 브랜드 라벨 코드 내용 = CC1 적색 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

참고

 제공되는 모든 장치 유형 목록은 로이체의 웹 사이트 [www.leuze.com](http://www.leuze.com)을 참조하십시오.