

Technisches Datenblatt

Verbindungsleitung

Art.-Nr.: 50120463

KB 301-3000-MA200

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss
- Zubehör



Abbildung kann abweichen



Technische Daten

Basisdaten

| | |
|----------------------------|--------|
| Geeignet für Schnittstelle | RS 232 |
|----------------------------|--------|

Anschluss

Anschluss 1

| | |
|---------------------|---------------|
| Art des Anschlusses | Buchsenleiste |
| Polzahl | 32 -polig |
| Rundstecker, LED | Nein |

Anschluss 2

| | |
|---------------------|------------------------|
| Art des Anschlusses | JST ZHR Steckverbinder |
| Polzahl | 10 -polig 6 -polig |

Leitungseigenschaften

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Anzahl Adern | 16 St. |
| Farbe Mantel | schwarz |
| Geschirmt | Ja |
| Leitungsausführung | Verbindungsleitung |
| Leitungsdurchmesser (außen) | 8,1 mm |
| Leitungslänge | 3.000 mm |
| Werkstoff Mantel | PVC |
| Schleppkettentauglichkeit | Nein |

Klassifikation

| | |
|-----------------|----------|
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
| ECLASS 15.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

| | |
|---------------------|---------------|
| Art des Anschlusses | Buchsenleiste |
| Polzahl | 32 -polig |
| Rundstecker, LED | Nein |

Anschluss 2

| | |
|---------------------|------------------------|
| Art des Anschlusses | JST ZHR Steckverbinder |
| Polzahl | 10 -polig 6 -polig |

Zubehör

Anschlussstechnik - Verbindungsleitungen

| | Art.-Nr. | Bezeichnung | Artikel | Beschreibung |
|--|----------|----------------------|----------------|--|
|  | 50117011 | KB USB A - USB miniB | Serviceleitung | Geeignet für Schnittstelle: USB Anschluss 1: USB Anschluss 2: USB Geschirmt: Ja Leitungslänge: 1.500 mm Werkstoff Mantel: PVC |

Zubehör

Hinweis



↪ Eine Liste mit allen verfügbaren Zubehörartikeln finden Sie auf der Webseite von Leuze im Download-Tab der Artikeldetailseite.