

## Technisches Datenblatt

### Spiegelsäule

Art.-Nr.: 549792

UMC-1303-S2

#### Inhalt

- Technische Daten



Abbildung kann abweichen

## Technische Daten

### Basisdaten

<b>Serie</b>	UMC
<b>Anzahl Einzelspiegel</b>	3 St.
<b>beinhaltet</b>	Befestigungssatz für Bodenmontage
<b>Geeignet für</b>	Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschränken MLD 500, MLD 300
<b>Typ, Säulen und Spiegel</b>	Umlenkspiegelsäule für Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschränken

### Funktionen

<b>Funktionen</b>	Einfache axiale Justage Einfache Höheneinstellung der Spiegel Exakte Justage der Einzelspiegel in alle 3 Achsen justierbar, 3 Richtungen Selbsttätige Rückstellung nach mechanischen Stößen durch spezielle Federelemente
-------------------	---

### Mechanische Daten

<b>Abmessung (B x H x L)</b>	160 mm x 1.360 mm x 149 mm
<b>Werkstoff Gehäuse</b>	Kunststoff Metall
<b>Gehäuse Metall</b>	Aluminium
<b>Nettogewicht</b>	5.670 g
<b>Farbe Gehäuse</b>	gelb, RAL 1021 schwarz, RAL 9005
<b>Art der Befestigung</b>	Bodenbefestigung Montageplatte
<b>Mechanische Rückstellfunktion</b>	Ja
<b>Säulenhöhe ohne Fuß</b>	1.300 mm
<b>Außenmontage von Zubehör</b>	hinten
<b>Mittenabstand der Einzelspiegel</b>	400 mm

### Klassifikation

<b>Zolltarifnummer</b>	76042990
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27279207
<b>ECLASS 8.0</b>	27279207
<b>ECLASS 9.0</b>	27273605
<b>ECLASS 10.0</b>	27273605
<b>ECLASS 11.0</b>	27273605
<b>ECLASS 12.0</b>	27273605
<b>ECLASS 13.0</b>	27273605
<b>ECLASS 14.0</b>	27273605
<b>ECLASS 15.0</b>	27273605
<b>ETIM 5.0</b>	EC002467
<b>ETIM 6.0</b>	EC002467
<b>ETIM 7.0</b>	EC002467
<b>ETIM 8.0</b>	EC002467
<b>ETIM 9.0</b>	EC002467
<b>ETIM 10.0</b>	EC002467