


## Scheda tecnica dati Cavo di collegamento

Cod. art.: 50137269

KD S-M30-30A-V1-050

### Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico



La figura può variare

## Dati tecnici

### Dati di base

Applicazione	Resistenza alle sostanze chimiche
--------------	-----------------------------------

### Collegamento

#### Collegamento 1

Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M30
Tipo	female
Numero di poli	30 poli
Modello	Assiale
Connettore circolare, LED	No

#### Collegamento 2

Tipo di collegamento	A cablare
----------------------	-----------

#### Proprietà del cavo

Numero di conduttori	30 pezzo(i)
Colore della guaina	Nero
Schermato	Si
Modello di cavo	Cavo di collegamento (aperto da un lato)
Diametro del cavo (esterno)	9 mm
Lunghezza cavo	5.000 mm
Materiale della guaina	PVC
Idoneità per catena portacavi	No

### Dati meccanici

Peso netto	720 g
------------	-------

### Certificazioni

Omologazioni	RoHS
--------------	------

### Classificazione

Voce tariffaria doganale	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604

## Collegamento elettrico


### Collegamento 1

Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M30
Tipo	female
Numero di poli	30 poli
Modello	Assiale
Connettore circolare, LED	No
Alloggiamento del connettore	Schermatura

### Pin

1	Bianco
2	Marrone
3	Verde
4	Grigio
5	Rosa
6	Rosso
7	Giallo
8	Nero
9	Viola
10	Grigio / Rosa
11	Blu / Rosso
12	Bianco / Verde
13	Marrone / Verde
14	Bianco / Giallo
15	Giallo / Marrone
16	Bianco / Grigio
17	Grigio / Marrone

### Colore del conduttore



## Collegamento elettrico

Pin	Colore del conduttore
18	Bianco / Rosa
19	Marrone / Rosa
20	Bianco / Blu
21	Blu / Marrone
22	Bianco / Rosso
23	Marrone / Rosso
24	Bianco / Nero
25	Marrone / Nero
26	Giallo / Grigio
27	Rosa / Verde
28	-
29	Blu
30	Grigio / Verde

### Collegamento 2

Tipo di collegamento	A cablare
----------------------	-----------