

## 技术数据表


### 屏蔽传感器套件

配件编号: 426606

Set-AC-MTX.2-1S-100

#### 内容

- 套件的组成包括
- 技术参数
- 尺寸图纸



图片可能不同

套件的组成包括

|                                                                                   | 数量 | 配件编号     | 名称                   | 配件               | 说明                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 1  | 50139557 | PRK25C.D/PX-2000-M12 | 带偏振光片镜的镜反射型光电传感器 | 应用: 收缩包装膜覆盖物体探测<br>检测范围极限: 0.05 ... 10 m<br>光源: LED, 红色<br>供电电压: DC<br>数字开关量输出: 1 个<br>开关量输出1: 晶体管, PNP, 暗通<br>开关频率: 1,500 Hz<br>连接: 带接头电缆, 2,000 mm, M12, PUR, 4 个引脚 |
|  | 1  | 50022814 | TKS 50X50            | 反射器              | 结构: 矩形<br>三倍尺寸: 4 mm<br>反射面: 47 mm x 48 mm<br>材料: 塑料<br>基材: 塑料<br>材料化学名: PMMA8N<br>固定: 通孔安装, 粘合剂                                                                      |

技术参数

| 基础数据    |                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| 系列      | Set-AC                                                           |
| 适合      | MLD 500 , MLD 300 多光束安全光栅                                        |
| 光学数据    |                                                                  |
| 检测距离    | 0.05 ... 4 m, 带反射器 TKS 50x50<br>0.05 ... 8 m, 带反射器 TK(S) 100x100 |
| 机械参数    |                                                                  |
| 净重      | 1,220 g                                                          |
| 外壳颜色    | 黄色 , RAL 1021                                                    |
| 紧固类型    | 已提供安装支架                                                          |
| 屏蔽传感器类型 | PRK 25C 镜反射型光电传感器                                                |
| 屏蔽传感器数量 | 1 个                                                              |
| 反射板数量   | 1 个                                                              |

| 分类           |          |
|--------------|----------|
| 税率编号         | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0   | 27279290 |
| ECLASS 9.0   | 27279090 |
| ECLASS 10.0  | 27272792 |
| ECLASS 11.0  | 27272792 |
| ECLASS 12.0  | 27272792 |
| ECLASS 13.0  | 27272792 |
| ECLASS 14.0  | 27272792 |
| ECLASS 15.0  | 27272792 |
| ECLASS 16.0  | 27272792 |
| ETIM 5.0     | EC002498 |
| ETIM 6.0     | EC003015 |
| ETIM 7.0     | EC003015 |
| ETIM 8.0     | EC003015 |
| ETIM 9.0     | EC003015 |
| ETIM 10.0    | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |

## 尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米

