

Fiche technique Aide à l'alignement

Art. n°: 520101

AC-ALM-M



Contenu

- Lot comprenant
- Caractéristiques techniques



Figure pouvant varier

Lot comprenant

| | Nombre | Art. n° | Désignation | Article | Description |
|---|--------|---------|-------------|---------------------|--------------------------------|
|  | 1 | 427300 | AC-ALM | Aide à l'alignement | Matériau du boîtier: Plastique |
|  | 1 | 427301 | BT-AC-ALM | Support | Amortisseur de vibrations: Non |

Caractéristiques techniques

Données de base

| | |
|-------------|--|
| Adapté pour | Barrières immatérielles de sécurité MLC 500, MLC 300 |
|-------------|--|

Données optiques

| | |
|---------------------|------|
| Portée du récepteur | 30 m |
|---------------------|------|

Données électriques

| | |
|-------------------------|--|
| Alimentation en tension | 2 piles mignon (AA), remplaçables, 2 x 1,5 V |
|-------------------------|--|

Données mécaniques

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Dimensions (l x H x L) | 53 mm x 76 mm x 32,5 mm |
|------------------------|-------------------------|

| | |
|---------------------|-----------|
| Matériau du boîtier | Plastique |
|---------------------|-----------|

| | |
|----------------------|-----|
| Boîtier en plastique | ABS |
|----------------------|-----|

| | |
|-----------|-------|
| Poids net | 258 g |
|-----------|-------|

| | |
|--------------------|------|
| Couleur du boîtier | Noir |
|--------------------|------|

| | |
|------------------|------|
| Type de fixation | Clip |
|------------------|------|

Commande et affichage

| | |
|------------------|--------------------|
| Type d'affichage | 5 LED multicolores |
|------------------|--------------------|

| | |
|----------------------|---------------------|
| Éléments de commande | Touches de commande |
|----------------------|---------------------|

Certifications

| | |
|--------------------|----------------|
| Brevets américains | US 9,503,184 B |
|--------------------|----------------|

Classification

| | |
|--------------------------|----------|
| Numéro de tarif douanier | 85389099 |
|--------------------------|----------|

| | |
|--------------|----------|
| ECLASS 5.1.4 | 27279210 |
|--------------|----------|

| | |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27279210 |
|------------|----------|

| | |
|------------|----------|
| ECLASS 9.0 | 27273607 |
|------------|----------|

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS 10.0 | 27273607 |
|-------------|----------|

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS 11.0 | 27273607 |
|-------------|----------|

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS 12.0 | 27273607 |
|-------------|----------|

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS 13.0 | 27273607 |
|-------------|----------|

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS 14.0 | 27273607 |
|-------------|----------|

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS 15.0 | 27273607 |
|-------------|----------|

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS 16.0 | 27273607 |
|-------------|----------|

| | |
|----------|----------|
| ETIM 5.0 | EC002498 |
|----------|----------|

| | |
|----------|----------|
| ETIM 6.0 | EC003015 |
|----------|----------|

| | |
|----------|----------|
| ETIM 7.0 | EC003015 |
|----------|----------|

| | |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC003015 |
|----------|----------|

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC003015 |
|----------|----------|

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC003015 |
|-----------|----------|

| | |
|--------------|----------|
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |
|--------------|----------|